

DAH 2660 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim zaslonom širine 598 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Savršeno usklađeno – stakleni panel i tijelo nape u istoj boji
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka

**B**

EAN: 4002516802006 / Materijal: 12533920 / Stari broj materijala: 28H2660BD

<b>Izvedba</b>	
Zidna napa	•
<b>Načini rada</b>	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29 ugljeni filter
<b>Dizajn</b>	
Boja	Opsidijan crna
Rubno izvlačenje	•
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Prekidač za uklj./isklj.	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	72,2
Razred učinkovitosti dinamike fluida	B
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	C
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
<b>Osvjetljenje</b>	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u lx	330 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	215
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	315
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	675
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	43,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	190

DAH 2660 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



EAN: 4002516802006 / Materijal: 12533920 / Stari broj materijala: 28H2660BD

Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	280
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	380
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	575
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	60,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	71,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	830–1210
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	443
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	830
Širina kućišta nape u mm	598
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1210
Visina kućišta nape u mm	443
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Dubina kućišta nape u mm	388
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	15,5
Duljina električnog kabela u m	1,3
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
<b>Upute za montažu</b>	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
<b>Isporučeni pribor</b>	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
<b>Dodatni pribor</b>	
Aktivni ugljeni filtar	Nein

DAH 2660 Escala


Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje

DAH 2660 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



DAH2660 Installation drawings