

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim zaslonom širine 898 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Savršeno usklađeno – stakleni panel i tijelo nape u istoj boji
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002516802327 / Materijal: 12533960 / Stari broj materijala: 28H2960BD

Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29 ugljeni filter
Dizajn	
Rubno izvlačenje	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Prekidač za uklj./isklj.	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	B
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	72,3
Razred učinkovitosti dinamike fluida	B
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	D
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u lx	300 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	215
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	315
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	675
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	65,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	51,0

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



EAN: 4002516802327 / Materijal: 12533960 / Stari broj materijala: 28H2960BD

Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	280
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	575
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	380
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	60,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	830–1210
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	443
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	830
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1210
Visina kućišta nape u mm	443
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Dubina kućišta nape u mm	388
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	443
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	18,0
Duljina električnog kabela u m	1,3
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,20
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



EAN: 4002516802327 / Materijal: 12533960 / Stari broj materijala: 28H2960BD

Dodatni pribor



Aktivni ugljeni filter

Nein

DAH 2960 Escala

Zidne nape

s Con@ctivity i pametnijim upravljanjem na dodir za praktično rukovanje



DAH2960 Installation drawings