

DAH 4970 Sienna

Zidne nape

s izrazito tihim vrijednostima i s dizajnerskom površinom u optici patina bronca



- ECO motor – sa svega 50 dB* najtiša Miele ukošena kuhinjska napa
- Jedinstveni komfor pri korištenju – SmartControl i Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Slobodan prostor u visini glave – sa staklenim panelom širine 898 mm
- Dizajnerski panel sa posebnom površinom u optici patina bronca

* u načinu rada na odvod zraka, stupanj 3 (dB(A) re1pW) u skladu sa EN 60704-3



EAN: 4002516802433 / Materijal: 12534130 / Stari broj materijala: 28H4970PD

Izvedba	
Zidna napa	•
Boja uređaja	Patinirana bronca
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 29 ugljeni filter
Dizajn	
Rubno izvlačenje	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
SmartControl	•
Prekidač za uklj./isklj.	•
Booster stupnjevi	2
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću	•
Silence paket	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	28,2
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	D
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	1 x 3,2 W
Jačina osvjetljenja u lx	260 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	215
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	315
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	415
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	660

DAH 4970 Sienna

Zidne nape

s izrazito tihim vrijednostima i s dizajnerskom površinom u optici patina bronca



EAN: 4002516802433 / Materijal: 12534130 / Stari broj materijala: 28H4970PD

Protok zraka, Booster stupanj 2 (m ³ /h)	875
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	38,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	50,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	61,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	24,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	54,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	175
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	275
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	430
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	625
Protok zraka, Booster stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	720
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	76,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	32,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	62,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	830–1210

DAH 4970 Sienna

Zidne nape

s izrazito tihim vrijednostima i s dizajnerskom površinom u optici patina bronca





EAN: 4002516802433 / Materijal: 12534130 / Stari broj materijala: 28H4970PD

Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	420
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	830
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1210
Visina kućišta nape u mm	420
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	420
Dubina kućišta nape u mm	381
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	420
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Neto težina u kg	18,0
Duljina električnog kabela u m	1,3
Sigurnosni priključak	•
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,22
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

DAH 4970 Sienna

Zidne nape

s izrazito tihim vrijednostima i s dizajnerskom površinom u optici patina bronca



DAH4970, DAH4980 Installation drawings