

WWB680 WPS 125 Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-10 %* I 8 kg I 1400 okr/min I SteamCare I Automatsko doziranje I Miele@home



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Štedite još više energije sa A -10 %*
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- Potpuno upravljanje Vašom perilicom rublja s Miele@home**

* 10 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A

** Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516788652 / Materijal: 12540810 / Stari broj materijala: 11WB6803A

Jubilarna ponuda	
Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	DirectSensor žuti, 7-segmentni
Učinkovitost čišćenja	
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	10%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	43
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30

WWB680 WPS 125 Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | Automatsko doziranje | Miele@home




EAN: 4002516788652 / Materijal: 12540810 / Stari broj materijala: 11WB6803A

Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,60
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
Pamuk	•
Pamuk s pretpranjem	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•


WWB680 WPS 125 Edition

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A-10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | Automatsko doziranje | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm