

DAC 2240 Stella
Stropne nape
kompaktnog dizajna širine 1165 mm



- Jednostavna ugradnja u načinu rada na kruženje zraka s Plug&Play
- Praktično upravljanje – zahv. Con@ctivity i isporučenim daljinskim upravljačem
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Prilagodljiva ploča



EAN: 4002516802686 / Materijal: 12555920 / Stari broj materijala: 28C2240HD

| | |
|---|----------------------|
| Izvedba | |
| Stropna napa | • |
| Izvedba i dizajn | |
| Boja | Mat bijela |
| Načini rada | |
| Vrsta provođenja zraka | Mogućnost pregradnje |
| Potreban dodatni aktivni ugljeni filter | DKF 35-P |
| Dizajn | |
| Rubno izvlačenje | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Automatska Con@ctivity funkcija | • |
| Elektroničko upravljanje | • |
| Razine snage (broj bez Booster stupnja) | 3 |
| EasySwitch | • |
| Prekidač za uklj./isklj. | • |
| Naknadni rad 5/15 min | • |
| Programiranje isključivanja Booster stupnja | • |
| Prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
| Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
| Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra | • |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A++ |
| ECO motor | • |
| PowerManagement sustav | • |
| Godišnja potrošnja energije u kWh/godini | 31,4 |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida | A |
| Razred učinkovitosti osvjetljenja | A |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće | C |
| Sustav filtracije | |
| Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni) | 4 |
| Osvjetljenje | |
| LED | • |
| Broj x W | 2 x 7,2 W |
| Jačina osvjetljenja u Lx | 450 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Funkcija prigušivanja osvjetljenja | • |
| Ventilator | |
| Ventilator s dvostranim usisavanjem | • |
| Motor na istosmjernu struju (DC-motor) | • |
| Odvod zraka | |
| Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591 | 235 |
| Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591 | 395 |
| Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591 | 505 |
| Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h) | 680 |
| Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 43,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 56,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 62,0 |

DAC 2240 Stella
Stropne nape
kompaktnog dizajna širine 1165 mm



EAN: 4002516802686 / Materijal: 12555920 / Stari broj materijala: 28C2240HD

| | |
|--|------|
| Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 68,0 |
| Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa) | 27,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Kruženje zraka | |
| Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591 | 165 |
| Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591 | 315 |
| Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591 | 515 |
| Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591 | 410 |
| Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 46,0 |
| Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 70,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 59,0 |
| Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 65,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Tehnički podaci | |
| Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm | 196 |
| Širina kućišta nape u mm | 1165 |
| Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm | 196 |
| Visina kućišta nape u mm | 196 |
| Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm | 196 |
| Dubina kućišta nape u mm | 500 |
| Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm | 196 |
| Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm | 450 |
| Neto težina u kg | 20,4 |
| Duljina električnog kabela u m | 1,4 |
| Sigurnosni priključak | • |
| Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,17 |
| Napon u V | 230 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Upute za montažu | |
| Priključak za odvod zraka bočno | • |

DAC 2240 Stella
Stropne nape
kompaktnog dizajna širine 1165 mm



EAN: 4002516802686 / Materijal: 12555920 / Stari broj materijala: 28C2240HD

Promjer ispušnog nastavka u mm 150

Isporučeni pribor

Redukcijski nastavak sa 150 na 125 mm Ø

•

Daljinski upravljač

•

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka


•

Dodatni pribor

Aktivni ugljeni filter

Nein

DAC 2240 Stella
Stropne nape
kompaktnog dizajna širine 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings