

## DAC 2240 Stella

### Stropne nape

kompaktnog dizajna širine 1165 mm uključujući daljinski upravljač DARC 7



- Jednostavna ugradnja u načinu rada na kruženje zraka s Plug&Play
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Prilagodljiva ploča

**A++**

EAN: 4002516802679 / Materijal: 12555930 / Stari broj materijala: 28C2240SD

<b>Izvedba</b>	
Stropna napa	•
<b>Načini rada</b>	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 35-P
<b>Dizajn</b>	
Boja	Plemeniti čelik
Rubno izvlačenje	•
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
EasySwitch	•
Prekidač za uklj./isklj.	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,4
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	C
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	4
<b>Osvjetljenje</b>	
LED	•
Broj x W	2 x 7,2 W
Jačina osvjetljenja u Lx	450 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
<b>Ventilator</b>	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	235
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	395
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	505
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	680
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	43,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	56,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0

DAC 2240 Stella

Stropne nape

kompaktnog dizajna širine 1165 mm uključujući daljinski upravljač DARC 7



EAN: 4002516802679 / Materijal: 12555930 / Stari broj materijala: 28C2240SD

Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	53,0
<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	165
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	315
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	410
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	515
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	59,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	65,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	44,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	54,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	196
Širina kućišta nape u mm	1165
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	196
Visina kućišta nape u mm	196
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	196
Dubina kućišta nape u mm	500
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	196
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	20,4
Duljina električnog kabela u m	1,4
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,17
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
<b>Upute za montažu</b>	
Priključak za odvod zraka bočno	•

DAC 2240 Stella

Stropne nape

kompaktnog dizajna širine 1165 mm uključujući daljinski upravljač DARC 7



EAN: 4002516802679 / Materijal: 12555930 / Stari broj materijala: 28C2240SD

Promjer ispušnog nastavka u mm

150

**Isporučeni pribor**

Redukcijski nastavak sa 150 na 125 mm Ø

•

Daljinski upravljač

•

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka

•

**Dodatni pribor**


Aktivni ugljeni filter

Nein

DAC 2240 Stella

Stropne nape

kompaktnog dizajna širine 1165 mm uključujući daljinski upravljač DARC 7



DAC2240, DAC4240 Installation drawings