

## Guard L1 Allergy

sa jedinstvenom premium opremom za najveće zahtjeve.

Učinkovit | HEPA AirClean filter | Idealan za osobe s alergijama



- 2u1 nast. za tapecirani namještaj i uski nast.za prakt. čišćenje bez promjene
- Optimalna snaga za svaki zadatak čišćenja: 4 načina rada po izboru
- Premium koncept dizajna sa stilskim detaljima
- Individualni odabir visine i ergonomska Comfort drška
- Za čišćenje bez napora: 2-u-1 nastavak za tapecirani namještaj i uski nastavak
- Idealan za alergične osobe zahvaljujući Hepa AirClean filtru
- Dugotrajan: Ispitano na radni vijek od 20 godina\*
- ComfortFit: Razvijeno za najviše higijenske standarde

\* Tijekom razvojne faze promovirane Guard serije usisavača Miele je ispitao modele i osnovne komponente korištenjem 750 sati (= 37,5 sati godišnje) u različitim razinama snage rada. Više:

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN: 4002516794486 / Materijal: 12558920 / Stari broj materijala: 41UFF033CE

<b>Izvedba</b>	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Guard L1
Izvedba motora	PowerLine
Tip proizvoda	SUFFO
<b>Izvedba i dizajn</b>	
Boja	Briljantno bijela
<b>Komfort pri korištenju</b>	
Elektronska regulacija snage rada	Nožne tipke +/-
Zaslona za prikaz snage	•
Usisna cijev	Usisna cijev X(HES)
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran
Comfort namatanje kabela	•
Komfort drška 2.0	•
<b>Mobilnost</b>	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	12
Duljina kabela u m	8,5
<b>Sustav filtracije</b>	
Tip vrećice za usisavač	HyClean Pure TU
Volumen vrećice za prašinu u l	3,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filter izlaznog zraka	HEPA AirClean filter
Zaštitni filter motora	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Letvica za zaštitu namještaja	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Snaga u W	890
Glasnoća izražena u dB	74,0
Širina u mm	500
Visina u mm	239
Težina u kg	6,5
<b>Isporučeni pribor</b>	
Trodijelni pribor	Integrirano
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podni nastavak SBD 365-3	•
Vaučer za vrećicu za usisavač	•