

Guard L1 Cat & Dog Flex

Podni usisavači

Učinkovit | Nast. za ukl. dlaka kuć. ljubimaca | Fleksibilan uski nastavak



- 2u1 nast. za tapecirani namještaj i uski nast.za prakt. čišćenje bez promjene
- Active AirClean filtar neutralizira neugodne mirise
- Dugotrajan: Ispitano na radni vijek od 20 godina*
- ComfortFit: Razvijen za najviše higijenske standarde
- Individualno podesiva visina i ergonomska Comfort drška
- Za čišćenje bez napora: 2-u-1 nastavak za tapecirani namještaj i uski nastavak
- Optimalna snaga za svaki zadatak čišćenja: 4 načina rada po izboru
- Idealan za teško dostupna mjesta: fleksibilni nastavak za fuge
- Premium koncept dizajna sa stilskim detaljima
- Turbo četka: Uklanja tvrdokornu prljavštinu i dlake kućnih ljubimaca

* Tijekom razvojne faze promovirane Guard serije usisavača Miele je ispitao modele i osnovne komponente korištenjem 750 sati (= 37,5 sati godišnje) u različitim razinama snage rada. Više:

miele.com/20years

EAN: 4002516794509 / Materijal: 12558940 / Stari broj materijala: 41UZFO35CE

Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Izvedba	
Podni usisavač s vrećicom za prašinu	•
Linija proizvoda	Guard L1
Izvedba motora	PowerLine
Tip proizvoda	SUZFO
Komfort pri korištenju	
Elektronska regulacija snage rada	Nožne tipke +/-
Zaslona za prikaz snage	•
Usisna cijev	Usisna cijev X(HES)
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Sustav postavljanja usisavača za odlaganje	Obostran
Comfort namatanje kabela	•
Komfort drška 2.0	•
Mobilnost	
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne površine	•
Kretanje na 3 točke	•
Radius djelovanja u m	12
Duljina kabela u m	8,5
Sustav filtracije	
Tip vrećice za usisavač	HyClean Pure TU
Volumen vrećice za prašinu u l	3,5
Indikator zamjene vrećice za prašinu	•
Filtar izlaznog zraka	Active AirClean filtar
Zaštitni filtar motora	•
Sigurnost	
Sustav zaključavanja podnog usisnog nastavka i drške	•
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu	•
Letvica za zaštitu namještaja	•
Tehnički podaci	
Snaga u W	890
Glasnoća izražena u dB	74,0
Širina u mm	500
Visina u mm	239
Težina u kg	6,6
Isporučeni pribor	
Trodijelni pribor	Integrirano
Nastavak za tapecirani namještaj	•
Uski nastavak	•
Posebno dugi, fleksibilni uski nastavak	•
Usisni kist s umj. vlaknima	•
Podna četka	•
Turbo četka	•
Vaučer za vrećicu za usisavač	•