

EVS 7010

Ladica za vakumiranje bez ručke, 14 cm visine
za profesionalno vakumiranje namirnica.




- Dulje svježje – pohrana namirnica i stvaranje porcija
- Intenzivan doživljaj okusa – Mariniranje namirnica
- Priprema namirnica za Sous-vide način pripreme
- Najjednostavnije rukovanje – upravljanje na dodir i potp. izvlačenje
- Najjednostavnije otvaranje ladice – Push2open

EAN: 4002516819202 / Materijal: 12613940 / Stari broj materijala: 30701061D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena ladica za vakumiranje	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Bez ručke	•
Izvedba i dizajn	
Boja uređaja	Perla krem
Načini rada	
Vakumiranje	•
Prednosti	
Mariniranje namirnica	•
Prednosti	
Dulja trajnost namirnica	•
Pripremljeno za Sous-vide pripremu	•
Raznolikost primjene	
Vakumiranje namirnica	•
Vakumiranje tekućina	•
Vakumiranje posuda	•
Mariniranje namirnica	•
Porcioniranje namirnica	•
Ponovno zatvaranje originalnog pakiranja	•
Zatvaranje staklenki	•
Komfor pri korištenju	
Push2open mehanizam	•
Potpuno izvlačenje za jednostavno punjenje i pražnjenje	•
Upravljačka ploča sa senzorskim tipkama	•
Vrijeme zavarivanja u stupnjevima	1 - 3
Zaslon za upravljanje sa simbolima	•
Stop funkcija	•
Snaga vakumiranja mini. u stupnjevima	1
Snaga vakumiranja maks. u stupnjevima	3
LED prikaz snage vakumiranja	•
Snaga vakumiranja mini. za vanjsku posudu u stupnjevima	1
Snaga vakumiranja maks. za vanjsku posudu u stupnjevima	3
Prikaz snage vakumiranja za vanjsku posudu putem LED	•
LED prikaz trajanja zavarivanja	•
Tehnika vakumiranja	
Komora za vakumiranje od plemenitog čelika	•
Komfor pri održavanju	
Upravljačka ploča u ravni s radnom površinom	•
Napomena za odvlaživanje tlačne pumpe	•
Izmjenjive letvice za zavarivanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Komfor pri korištenju	
Zapremnina vakuum komore od plemenitog čelika u l	8,0
Minimalna veličina vrećice u mm	250
Maksimalna veličina vrećice u mm	350

EVS 7010

Ladica za vakumiranje bez ručke, 14 cm visine
za profesionalno vakumiranje namirnica.



EAN: 4002516819202 / Materijal: 12613940 / Stari broj materijala: 30701061D

Tehnički podaci

Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	141
Dubina uređaja u mm	570
Iskoristiva visina unutrašnjosti u mm	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,32
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Priključni kabel s utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	1,8

Tehnika vakumiranja


Snaga rada pumpe u m ³ /h	4
--------------------------------------	---

Isporučeni pribor


Adapter za posudu za vakumiranje	1
Oslonac za vrećice	1
Vrećica za vakumiranje	•
Broj vrećica za vakumiranje 180 x 280 mm	50
Broj vrećica za vakumiranje 240 x 350 mm	50

EVS 7010


Ladica za vakumiranje bez ručke, 14 cm visine
za profesionalno vakumiranje namirnica.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing