

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



- Veliki zaslon s upravljanjem na senzore – DirectSensor
- Savršeno pozicionirano: zahvaljujući patentiranom CupSensor
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two
- Uvijek svježe mljeveno – AromaticSystemFresh
- Praktično posluživanje – za veće količine – funkcija posude

EAN: 4002516826330 / Materijal: 12642430 / Stari broj materijala: 29744050A

Opće informacije	
Oznaka modela	CVA 7440
Kataloški broj proizvođača	12642430
EAN broj	4002516826330
Klasa	Gold
Izvedba i dizajn	
Ugradbeni aparat za kavu sa sustavom kave u zrnju	•
Boja	Perla krem
VitroLine	•
ArtLine	•
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10
Konusni mlinac za očuvanje okusa	•
Podesivi stupanj mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine za mljevenje	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
CupSensor	•
Performance način rada	•
EasyClick boca za mlijeko	•
ComfortDoor	•
Skrivena ručka vrata	•
BrilliantLight	•
Expert način rada	•
MultiLingua	•
Broj sorti zrna kave	1
Broj spremnika kave u zrnju	2
Zapremnina spremnika kave A u g	300
Zapremnina spremnika kave B u g	300
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	600
Uklonjiv spremnik kave u zrnju	•
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,7
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7
Zapremnina spremnika za talog	17
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	1,6
Lako dostupni spremnici	•
Prikaz dnevnog vremena	•

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



EAN: 4002516826330 / Materijal: 12642430 / Stari broj materijala: 29744050A

Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•
Mogućnost programiranja vremena uključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena isključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
Specijaliteti od kave	
Odaberive količine napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Dupla kava	•
Duga kava	•
Dupla duga kava	•
Cappuccino	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Espresso macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupli	•
Café au lait	•
Café au lait dupli	•
Caffè latte	•
Caffè Latte dupli	•
Caffè americano	•
Caffè americano dupli	•
Long black	•
Long black dupli	•
Topla voda	•
Topla voda dupla	•
Vruća voda	•
Vruća voda dupla	•
Crni čaj	•
Crni čaj dupli	•
Biljni čaj	•
Biljni čaj dupli	•
Voćni čaj	•
Voćni čaj dupli	•
Zeleni čaj	•
Zeleni čaj dupli	•
Bijeli čaj	•
Bijeli čaj, dupli	•

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.

EAN: 4002516826330 / Materijal: 12642430 / Stari broj materijala: 29744050A

Japanski čaj	•
Japanski čaj dupli	•
Chai Latte	•
Chai Latte dupli	•
Posuda za kavu	•
Čajnik	•
Cappuccino dupli	•
Latte Macchiato dupli	•
Latte macchiato	•
Učinkovitost i održivost	
Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije	•
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	<=0,3
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	<=2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	<=0,3
Potrošnja električne energije u umreženom stanju pripravnosti u W	<=2,0
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti u min	20
Vrijeme do automatskog prebacivanja u umreženo stanje pripravnosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Ručno uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu	•
Praktični programi čišćenja	•
Funkcija automatskog ispiranja	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Sigurnost	
Blokada uključivanja	•
Tehnički podaci	
Minimalna širina niše u mm	560
Maksimalna širina niše u mm	568
Minimalna visina niše u mm	450
Maksimalna visina niše u mm	452
Dubina niše u mm	500
Podešavanje izlaza za napitke po visini, u cm	16,5
Podešavanje izlaza za napitke po visini, u cm	4,0
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	455
Dubina uređaja u mm	475
Dubina pri otvorenim vratima u cm	108,0

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



EAN: 4002516826330 / Materijal: 12642430 / Stari broj materijala: 29744050A

Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Duljina električnog kabela u m	2,0

Isporučeni pribor

Staklena boca za mlijeko	•
Tablete za uklanjanje kamenca	•
Tablete za čišćenje	•
Sredstvo za čišćenje mliječnih vodova	•

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu


u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)