

WWB360 WPS PWash&8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -20 %* I 8 kg I 1400 okr./min. I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Štedite još više energije sa A -20 %**
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta***
- Potpuno upravljanje Vašom perilicom rublja s Miele@home****
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** 20 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A.

*** Navedeno vrijedi za sve Miele perilice rublja koje omogućuju implementaciju procesa i parametara uređaja opisanih u sažetku izvješća o ispitivanju WL 1110/18.

**** Ovo je zasebna digitalna ponuda Miele & Cie. KG. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Potrebno je prihvatiti Opće uvjete i Pravila o privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo izmjene ili ukidanja digitalnih ponuda u bilo kojem trenutku.



EAN: 4002516858843 / Materijal: 12694320 / Stari broj materijala: 11WB3603D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor bij., 7-segmentni
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	20%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	38
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,60

WWB360 WPS PWash&8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -20 %* I 8 kg I 1400 okr./min. I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing




EAN: 4002516858843 / Materijal: 12694320 / Stari broj materijala: 11WB3603D

Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Impregnacija	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	80
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Duljina električnog kabela u m	2


WWB360 WPS PWash&8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A -20 %* I 8 kg I 1400 okr./min. I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing




W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm