


WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A | 9 kg | 1600 okr/min | InfinityCare | Automatsko doziranje | SmartMatic



EAN: 4002516859475 / Materijal: 12698670 / Stari broj materijala: 11Q10002D

Opće informacije

Oznaka modela	WQ 1000 WPS Nova Edition
Kataloški broj proizvođača	12698670
EAN broj	4002516859475
Marketinški razred	Diamond

Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Smjer otvaranja vrata	Desno
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•

Konstrukcija

Linija proizvoda	W2 Nova Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•

Centrifugiranje

Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•

Dizajn

Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata i maske	BlackEffect
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslون	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•

Učinkovitost čišćenja

Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Automatsko prepoznavanje TwinDos kartuša	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
AddProgrammes	•
Izvanredna higijena	•

Njega rublja

InfinityCare sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•

- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja*
- Perite nježno kao nikada prije s InfinityCare sačastim bubnjem
- Uštedite do 40 % sredstva za pranje s TwinDos® zahv. automatskom doziranju**
- Naš automatski program SmartMatic® automatski prilagođava potrošnju
- Veliki zaslon u boji M Touch Pro čini upravljanje posebno praktičnim

* Tijekom faze razvoja serije perilica rublja W1 / W2, Miele je ispitao modele i ključne komponente u 5000 punjenja rublja (= 5 punjenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Više: miele.com/20years


** U usporedbi s ručnim doziranjem i na osnovi internih rezultata ispitivanja.



WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A | 9 kg | 1600 okr/min | InfinityCare | Automatsko doziranje | SmartMatic



EAN: 4002516859475 / Materijal: 12698670 / Stari broj materijala: 11Q10002D

AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	50
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	70
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	229
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,00
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	15
Automatika količine FlexLoad	•
Priključak na toplu vodu	•
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Čišćenje uređaja	•
Samo ispiranje	•
ECO 40–60	•
Košulje/Bluze	•
Popluni/Deke	•
Zavjese	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A | 9 kg | 1600 okr/min | InfinityCare | Automatsko doziranje | SmartMatic


EAN: 4002516859475 / Materijal: 12698670 / Stari broj materijala: 11Q10002D

Nova odjeća	•
SmartMatic®	•
Samo predglaćanje	•
Čišćenje bubnja	•
Posteljina	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglaćanje parom	•
Zvučni signal	•
Higijenski program Plus	•
Ušteda energije	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 620
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	620
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1087
Dubina uređaja bez vrata u mm	600
Težina u kg	91
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,60
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem


A I 9 kg I 1600 okr/min I InfinityCare I Automatsko doziranje I SmartMatic



EAN: 4002516859475 / Materijal: 12698670 / Stari broj materijala: 11Q10002D

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, dansk, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
eesti, suomi, français,
français (CA), français
(FR), ελληνικά, italiano, 
, , hrvatski,
latviesu, lietuviu, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem


A | 9 kg | 1600 okr/min | InfinityCare | Automatsko doziranje | SmartMatic




W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm