


WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A -20 %* | 9 kg | 1400 okr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja
- Perite nježno kao nikada prije s InfinityCare sačastim bubnjem
- Štedite s TwinDos® do 40 %* sredstva za pranje zahv. automatskom doziranju*
- Naš automatski program SmartMatic® automatski prilagođava potrošnju
- Veliki zaslon u boji M Touch Pro čini upravljanje posebno praktičnim

* U usporedbi s ručnim doziranjem i na osnovi internih rezultata ispitivanja.




EAN: 4002516859482 / Materijal: 12698680 / Stari broj materijala: 11Q12002D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W2 Nova Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata i maske	BlackEffect
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Automatsko prepoznavanje TwinDos kartuša	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
AddProgrammes	•
Izvanredna higijena	•
Njega rublja	
InfinityCare sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	20%

WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A -20 %* | 9 kg | 1400 okr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516859482 / Materijal: 12698680 / Stari broj materijala: 11Q12002D

Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	40
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	50
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	69
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	229
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,00
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	15
Automatsko prepoznavanje punjenja FlexLoad	•
Priključak na toplu vodu	•
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Čišćenje uređaja	•
Samo ispiranje	•
ECO 40–60	•
PowerFresh	•
Popluni/Deke	•
Zavjese	•
Nova odjeća	•
SmartMatic®	•
Samo predglačanje	•
Čišćenje bubnja	•

WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A -20 %* | 9 kg | 1400 okr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



EAN: 4002516859482 / Materijal: 12698680 / Stari broj materijala: 11Q12002D

Dodatne opcije kod pranja

SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Higijenski program Plus	•
Ušteda energije	•

Sigurnost

Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•

Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	620
Dimenzije u mm (dubina)	698
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1087
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1165
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	678
Težina u kg	97
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,60
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50


Isporučeni pribor

3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•


WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem


A -20 %* | 9 kg | 1400 okr/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm