


TQ 1000 WP Nova Edition
T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja
- S QuickPowerDry osušite svoje rublje za samo 49 minuta*
- Zahvaljujući WoolDry Vaši vuneni tekstili nježno se strojno suše
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Veliki zaslon u boji M Touch Pro čini upravljanje posebno praktičnim

* Izvođenje programa varira ovisno o napunjenosti. Vrijeme izmjereno za 4 kg tekstila lakog održavanja s 30 % preostale vlage.



EAN: 4002516859963 / Materijal: 12698890 / Stari broj materijala: 12Q10001D

Opće informacije	
Oznaka modela	TQ 1000 WP Nova Edition
Kataloški broj proizvođača	12698890
EAN broj	4002516859963
Marketinški razred	Diamond
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Smjer otvaranja vrata	Lijevo
Side-by-Side	•
Klizna	•
Konstrukcija	
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Dizajn vrata i maske	BlackEffect
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
HygieneDry	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Da
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Učinkovitost i održivost	
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516859963 / Materijal: 12698890 / Stari broj materijala: 12Q10001D

Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)	A
Učinkovitost kondenzacije u %	94
Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“ u kWh	92
Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW	60
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)	A
Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.	231
Programi sušenja	
Automatski program	•
Pamuk	•
ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Vuna	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Ravnanje	•
Posteljina	•
Košulje/Bluze	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Popluni/Deke	•
DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Favoriti	•
AddProgrammes	•
Ušteda energije	•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516859963 / Materijal: 12698890 / Stari broj materijala: 12Q10001D

Predglačanje	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Težina u kg	55
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Duljina električnog kabela u m	2
Duljina električnog kabela u m	2,0
Duljina električnog kabela u m	2
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,44
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	<p> [?][?][?][?][?][?][?], български, [?][?], [?][?] [?][?], deutsch, dansk, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, [?][?][?], Қазақ, [?][?][?], hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguels, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar </p>


TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm