


TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja
- S QuickPowerDry osušite svoje rublje za samo 49 minuta*
- Zahvaljujući WoolDry Vaši vuneni tekstili nježno se strojno suše
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Veliki zaslon u boji M Touch Pro čini upravljanje posebno praktičnim

* Izvođenje programa varira ovisno o napunjenosti. Vrijeme izmjereno za 4 kg tekstila lakog održavanja s 30 % preostale vlage.



EAN: 4002516859963 / Materijal: 12698890 / Stari broj materijala: 12Q10001D

| | |
|--|----------------------|
| Izvedba | |
| Moguće postavljanje u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Klizna | • |
| Smjer otvaranja vrata | lijevo |
| Konstrukcija | |
| Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
| Dizajn | |
| Boja uređaja | Lopoch bijela |
| Dizajn vrata i maske | BlackEffect |
| Izvedba upravljačke ploče | Ukošena |
| Vrsta upravljanja | Upravljanje na dodir |
| Zaslon | M Touch Pro |
| AmbientLight | • |
| MotionReact | • |
| Rezultat sušenja | |
| Precizno sušenje PerfectDry | • |
| Sustav mirisa FragranceDos ² | • |
| Sustav pare SteamCare | • |
| PowerDry | • |
| Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
| HygieneDry | • |
| Njega rublja | |
| SilenceDrum | • |
| Punjenje u kg | 9,0 |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Prikaz dnevnog vremena | • |
| Prikaz odvijanja programa | Da |
| Info tekst | • |
| Osvjetljenje bubnja | LED |
| MultiLingua | • |
| Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti | • |
| Posuda za kondenzat | • |
| Integrirani odvod kondenzata | • |
| AddLoad | • |
| ComfortOpen | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A+++ |
| Štedljivije od granične vrijednosti (24) razreda energetske učinkovitosti A+++ | 10% |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 170 |
| Vrijeme rada u standardnom programu u min | 231 |
| Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW | 62 |

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516859963 / Materijal: 12698890 / Stari broj materijala: 12Q10001D

| | |
|--|------|
| Razred učinkovitosti kondenzacije | A |
| Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh | 1,44 |
| EcoFeedback | • |
| EcoDry tehnologija | • |
| Izmjenjivač topline bez održavanja | • |
| ProfiEco motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Programi sušenja | |
| Automatski program | • |
| Pamuk | • |
| ECO | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Završna obrada svile | • |
| Završna obrada vune | • |
| Vuna | • |
| Express | • |
| Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Sportska odjeća | • |
| Hladno prozračivanje | • |
| Toplo prozračivanje | • |
| Program s košarom | • |
| Ravnanje | • |
| Posteljina | • |
| Košulje/Bluze | • |
| QuickPowerDry | • |
| QuickHygiene | • |
| Popluni/Deke | • |
| Dodatne opcije kod sušenja | |
| Zaštita od gužvanja | • |
| Nježno sušenje plus | • |
| Zvučni signal | • |
| DryCare 40 | • |
| Favoriti | • |
| AddProgrammes | • |
| Ušteda energije | • |
| Predglačanje | • |
| Kvaliteta | |
| Nježna rebra | • |
| Sigurnost | |
| Zaštita za djecu | • |
| PIN kôd | • |
| Prikaz „Isprazniti spremnik“ | • |
| Prikaz „Očistiti filter“ | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516859963 / Materijal: 12698890 / Stari broj materijala: 12Q10001D

| | |
|--|-----------------|
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1110 |
| Težina u kg | 55 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 1,45 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
| Duljina električnog kabela u m | 2,0 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
| Hermetički zatvoreno | • |
| Vrsta sredstva za hlađenje | R290 |
| Količina rashladnog sredstva u kg | 0,14 |
| Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e | 3 |
| Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e | 0,44 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Servisna služba |
| Isporučeni pribor | |
| Mirisni umetak | • |
| Vaučer za još jedan mirisni umetak | • |


TQ 1000 WP Nova Edition

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm