

WWA120 WCS 8kg Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad



EAN: 4002516864844 / Materijal: 12703540 / Stari broj materijala: 11WA1201D

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Štedite još više energije sa A -10 %**
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Naš sačasti bubanj brine o tome, da rublje ostane u savršenom stanju
- Tijekom postupka pranja dodajte pojedinačne predmete ili ih izvadite s AddLoad

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** 10 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A



Izvedba	
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Zaslون	EasyControl žuto
Njega rublja	
Punjenje u kg	8,0
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	10%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	43
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Programi pranja	
Pamuk	•
Pamuk s pretpranjem	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	80

WWA120 WCS 8kg Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad



EAN: 4002516864844 / Materijal: 12703540 / Stari broj materijala: 11WA1201D

Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2

WWA120 WCS 8kg Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -10 %* | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm