

WWA120 WPS 8kg Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja\*
- Štedite još više energije sa A -10 %\*\*
- Ekskluzivni CapDosing asortiman za različiti tekstil i mrlje
- Naš sačasti bubanj brine o tome, da rublje ostane u savršenom stanju
- Tijekom postupka pranja dodajte pojedinačne predmete ili ih izvadite s AddLoad

\* Tijekom faze razvoja serije perilica rublja W1 / W2, Miele je ispitao modele i ključne komponente u 5000 punjenja rublja (= 5 punjenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Više: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A



EAN: 4002516864851 / Materijal: 12703550 / Stari broj materijala: 11WA1203D

## Opće informacije

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Oznaka modela              | WWA120 WPS 8kg Active |
| Kataloški broj proizvođača | 12703550              |
| EAN broj                   | 4002516864851         |
| Marketinški razred         | Srebrna               |

## Izvedba

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Moguće postavljanje u stup | •     |
| Smjer otvaranja vrata      | Desno |
| Side-by-Side               | •     |
| Ugradnja ispod radne ploče | •     |

## Konstrukcija

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Linija proizvoda                             | W1 White Edition |
| Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | •                |

## Centrifugiranje

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1400 |
| Prekid nakon ispiranja         | •    |
| Funkcija „bez centrifuge“      | •    |

## Dizajn

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Boja uređaja              | Lopoč bijela                      |
| Boja upravljačke ploče    | Lopoč bijela                      |
| Dizajn vrata              | Opsidijan crna s bijelim prstenom |
| Boja okretnog regulatora  | Lopoč bijela                      |
| Izvedba upravljačke ploče | 5° stupnja zaobljena              |
| Vrsta upravljanja         | Okretni regulator                 |
| Zaslon                    | EasyControl žuto                  |

## Učinkovitost čišćenja

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
|-----------------------------------------|---|

## Njega rublja

|                |   |
|----------------|---|
| Sačasti bubanj | • |
| Punjenje u kg  | 8 |

## Komfor pri korištenju

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena       | • |
| AutoClean ladica za doziranje   | • |
| AddLoad                         | • |

## Učinkovitost i održivost

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Razred energetske učinkovitosti (A-G)                                       | A   |
| Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A | 10% |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh     | 43  |
| Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l                                 | 48  |
| Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)                     | B   |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)     | A   |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW       | 72  |
| Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu                       | 219 |

WWA120 WPS 8kg Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad




EAN: 4002516864851 / Materijal: 12703550 / Stari broj materijala: 11WA1203D

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,30              |
| Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“         | •                 |
| Automatika količine                                      | •                 |
| Mjerač protoka vode                                      | •                 |
| Regulacija pjene                                         | •                 |
| ProfiEco motor                                           | •                 |
| <b>Programi pranja</b>                                   |                   |
| Pamuk                                                    | •                 |
| Pamuk s pretpranjem                                      | •                 |
| Jednostavno za održavanje                                | •                 |
| Osjetljivo rublje                                        | •                 |
| Vuna (ručno pranje)                                      | •                 |
| Brzi program 20                                          | •                 |
| Tamno rublje/Traper                                      | •                 |
| Outdoor                                                  | •                 |
| Impregnacija                                             | •                 |
| Samo ispiranje/štirkanje                                 | •                 |
| Izbacivanje vode/Centrifugiranje                         | •                 |
| ECO 40–60                                                | •                 |
| <b>Dodatne opcije kod pranja</b>                         |                   |
| Kratko                                                   | •                 |
| Namakanje                                                | •                 |
| Više vode                                                | •                 |
| Dodatno ispiranje                                        | •                 |
| <b>Sigurnost</b>                                         |                   |
| Sustav za zaštitu od izlivanja vode                      | Waterproof-System |
| Zaštita za djecu                                         | •                 |
| PIN kôd                                                  | •                 |
| Optičko sučelje                                          | •                 |
| <b>Tehnički podaci</b>                                   |                   |
| Dimenzije u mm (širina)                                  | 596               |
| Dimenzije (V x Š x D) u mm                               | 850 x 596 x 643   |
| Dimenzije u mm (visina)                                  | 850               |
| Dimenzije u mm (dubina)                                  | 643               |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm                | 1077              |
| Dubina uređaja bez vrata u mm                            | 600               |
| Težina u kg                                              | 82                |
| Napon u V                                                | 220-240           |
| Osigurač u A                                             | 10                |
| Frekvencija u Hz                                         | 50                |
| Ukupna priključna vrijednost u kW                        | 2,10-2,40         |
| Duljina crijeva za dovod vode u m                        | 1,60              |
| Duljina crijeva za odvod vode u m                        | 1,50              |
| Duljina električnog kabela u m                           | 2                 |


WWA120 WPS 8kg Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A -10 %\* | 8 kg | 1400 okr/min | CapDosing | Sačasti bubanj | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm