

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-20 % | 9 kg | 1400 okr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Štedite još više energije sa A -20 %**
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta***
- Potpuno upravljanje Vašom perilicom rublja s Miele@home****

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** 20 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A.

*** Navedeno vrijedi za sve Miele perilice rublja koje omogućuju implementaciju procesa i parametara uređaja opisanih u sažetku izvješća o ispitivanju WL 1110/18.

**** Miele@home je zasebna digitalna ponuda Miele & Cie. KG. Sve pametne aplikacije moguće su uz sustav Miele@home. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516857877 / Materijal: 12703610 / Stari broj materijala: 11WD3801D

Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•

Konstrukcija

Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•

Centrifugiranje

Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•

Dizajn

Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor bij., 7-segmentni

Učinkovitost čišćenja

Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•

Njega rublja

Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•

Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	20%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	40
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	50
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	229
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,60

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A-20 % | 9 kg | 1400 okr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516857877 / Materijal: 12703610 / Stari broj materijala: 11WD3801D

Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Osvježavanje (para)	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
Dodatne opcije kod pranja	
Kratko	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	80
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,60
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Duljina električnog kabela u m	2

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A-20 % | 9 kg | 1400 okr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm