

TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C **
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta***
- HygieneDry uklanja do 99,99 % bakterija* i 99,9 % virusa****

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** Nije prikladno za vunu ili svilu.

*** U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez funkcije EcoSpeed pri istoj količini punjenja i sličnoj energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punoj količini punjenja.

**** Ispitano na bakterije *Bacillus subtilis* i *Saccharomyces cerevisiae* na stupnju suhoće HygieneDry s polovičnim punjenjem. Opis metode možete naći na sljedećoj poveznici: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516859925 / Materijal: 12703870 / Stari broj materijala: 12WD6402D

Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Side-by-Side	•
Klizna	•
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•

Konstrukcija

Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•

Dizajn

Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Opsidijan crna s bijelim prstenom
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor bij., 7-segmetni

Rezultat sušenja

Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
HygieneDry	•

Njega rublja

Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•

Učinkovitost i održivost

EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•

Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A–G)	C
Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)	A
Učinkovitost kondenzacije u %	95
Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“ u kWh	107

TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516859925 / Materijal: 12703870 / Stari broj materijala: 12WD6402D

Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW	64
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)	B
Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.	187
Programi sušenja	
Pamuk	•
ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 643
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	54
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm