

## TWA520WP 8kg Active

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tehnologija | FragranceDos



EAN: 4002516855491 / Materijal: 12703880 / Stari broj materijala: 12WA5202D

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja\*
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta\*\*
- EcoDry brine o učinkovitosti tijekom čitavog radnog vijeka sušilice rublja\*\*\*
- FragranceDos se brine da Vaše rublje nakon sušenja miriši svježije\*\*\*\*

\* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.

\*\*\* Patent EP 2 455 537

\*\*\*\* Patent EP 2 431 516



<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo, promjenjivo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	T1 White Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Lopoč bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	EasyControl žuto
<b>Rezultat sušenja</b>	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
<b>Njega rublja</b>	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	172
Vrijeme rada u standardnom programu u min	170
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,40
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
<b>Programi sušenja</b>	
Pamuk	•
ECO	•

TWA520WP 8kg Active

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tehnologija | FragranceDos




EAN: 4002516855491 / Materijal: 12703880 / Stari broj materijala: 12WA5202D

Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Impregnacija	•
Predglačanje	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
<b>Dodatne opcije kod sušenja</b>	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
<b>Kvaliteta</b>	
Nježna rebra	•
<b>Sigurnost</b>	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	655
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	52
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO <sub>2</sub> e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO <sub>2</sub> e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TWA520WP 8kg Active

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tehnologija | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm