

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry tehnologija | FragranceDos



EAN: 4002516865957 / Materijal: 12703920 / Stari broj materijala: 12EC6552D

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- EcoSpeed učinkovito smanjuje vrijeme sušenja za 20 minuta**
- Potpuno upravljanje Vašom sušilicom rublja preko aplikacije Miele@home***
- EcoDry brine o učinkovitosti tijekom čitavog radnog vijeka sušilice rublja****

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** U usporedbi s Miele sušilicama rublja bez EcoSpeed pri istoj količini punjenja i razreda energetske učinkovitosti. Ispitano u programu „Pamuk“ pri punom punjenju.

*** Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

**** Patent EP 2 455 537



Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Konstrukcija	
Linija proizvoda	T1 Chrome Edition
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoch bijela
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslون	DirectSensor bij., 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	172
Vrijeme rada u standardnom programu u min	170
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	66
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,40
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Pamuk	•

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry tehnologija | FragranceDos




EAN: 4002516865957 / Materijal: 12703920 / Stari broj materijala: 12EC6552D

ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	53
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,10
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 sušilica rublja s toplinskom pumpom:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry tehnologija | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm