

WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. dozira. | QuickPowerWash | Virus Higijene



EAN: 4002516856818 / Materijal: 12706080 / Stari broj materijala: 11WJ8806D

## Izvedba

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Moguće postavljanje u stup | •     |
| Side-by-Side               | •     |
| Ugradnja ispod radne ploče | •     |
| Smjer otvaranja vrata      | desno |

## Konstrukcija

|  |                  |
|--|------------------|
| Linija proizvoda                             | W1 White Edition |
| Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | •                |

## Centrifugiranje

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1600 |
| Prekid nakon ispiranja         | •    |
| Funkcija „bez centrifuge“      | •    |

## Dizajn

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Boja uređaja              | Lopoch bijela                        |
| Boja upravljačke ploče    | Lopoch bijela                        |
| Dizajn vrata              | Opsidijan crna s kromiranim prstenom |
| Boja okretnog regulatora  | Lopoch bijela / obrub krom.          |
| Izvedba upravljačke ploče | 5° zaobljena                         |
| Vrsta upravljanja         | Okretni regulator                    |
| Zaslon                    | ComfortSensor bijeli, 1 redak        |

## Učinkovitost čišćenja

|   |   |
|---|---|
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash         | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing         | • |
| Opcija mrlje                                    | • |
| Dokazana higijena                               | • |

## Njega rublja

|                |     |
|----------------|-----|
| Sačasti bubanj | •   |
| Punjenje u kg  | 9,0 |

## Komfor pri korištenju

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Umrežavanje s Miele@home        | •   |
| Odgoda početka programa do 24 h | •   |
| Prikaz preostalog vremena       | •   |
| Prikaz odvijanja programa       | •   |
| Osvjetljenje bubnja             | LED |
| MultiLingua                     | •   |
| AutoClean ladica za doziranje   | •   |
| AddLoad                         | •   |

## Učinkovitost i održivost

|   |     |
|---|-----|
| Razred energetske učinkovitosti (A-G)                                       | A   |
| Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A | 20% |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh     | 49  |
| Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l                                 | 48  |
| Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)                     | A   |

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja\*
- Štedite još više energije sa A -20 %\*\*
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje s TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta\*\*\*\*
- Higijena od virusa eliminira 99,9 %\*\*\*\*\*
- potencijalnih virusa s Vašeg rublja

\* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A.

\*\*\* Patent EP 2 784 205

\*\*\*\* Navedeno vrijedi za sve Miele perilice rublja koje omogućuju implementaciju procesa i parametara uređaja opisanih u sažetku izvješća o ispitivanju WL 1110/18.

\*\*\*\*\* Znanstveno ispitano od strane visoke škole Albstadt-Sigmaringen, a zlatnu etiketu dodijelio je Institut za integrativnu higijenu i virologiju – InFluenc\_H. Odnosi se na sve modele s TwinDos® i PowerWash u programu Pamuk, higijena 60°C s dodatnom opcijom AllergoWash. Opis metode možete naći na sljedećoj poveznici: <https://www.miele.com/wa-c>



WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. dozira. | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516856818 / Materijal: 12706080 / Stari broj materijala: 11WJ8806D

|   |      |
|---|------|
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D) | A    |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW   | 68   |
| Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu                   | 199  |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W                | 0,40 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W              | 0,80 |
| EcoFeedback   | •    |
| Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“                        | •    |
| Automatika količine   | •    |
| Mjerač protoka vode   | •    |
| Regulacija pjene  | •    |
| ProfiEco motor  | •    |
| <b>Programi pranja</b>  |      |
| QuickPowerWash  | •    |
| Automatski program plus   | •    |
| Pamuk   | •    |
| Jednostavno za održavanje   | •    |
| Osjetljivo rublje   | •    |
| Košulje   | •    |
| Svila (ručno pranje)  | •    |
| Vuna (ručno pranje)   | •    |
| Brzi program 20   | •    |
| Tamno rublje/Traper   | •    |
| Outdoor   | •    |
| Impregnacija  | •    |
| Sportska odjeća   | •    |
| Popluni od perja  | •    |
| Jastuci   | •    |
| Perje   | •    |
| Zavjese   | •    |
| Pamuk, higijenski program   | •    |
| Osvježavanje (para)   | •    |
| Završna obrada parom  | •    |
| Čišćenje uređaja  | •    |
| Novo rublje   | •    |
| Samo ispiranje/štirkanje  | •    |
| Izbacivanje vode/Centrifugiranje  | •    |
| ECO 40–60   | •    |
| <b>Dodatne opcije kod pranja</b>  |      |
| SingleWash  | •    |
| Kratko  | •    |
| Namakanje   | •    |
| Pretpiranje   | •    |
| Više vode   | •    |
| Dodatno ispiranje   | •    |
| Predglačanje parom  | •    |
| Zvučni signal   | •    |
| AllergoWash   | •    |

WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. dozira. | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN: 4002516856818 / Materijal: 12706080 / Stari broj materijala: 11WJ8806D

#### Sigurnost

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Sustav za zaštitu od izlivanja vode | Waterproof-System |
|-------------------------------------|-------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Zaštita za djecu | • |
|------------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| PIN kôd | • |
|---------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Optičko sučelje | • |
|-----------------|---|

#### Tehnički podaci

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
|-------------------------|-----|

|   |      |
|---|------|
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1077 |
|---|------|

|             |    |
|-------------|----|
| Težina u kg | 94 |
|-------------|----|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,10-2,40 |
|-----------------------------------|-----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Napon u V | 220-240 |
|-----------|---------|

|              |    |
|--------------|----|
| Osigurač u A | 10 |
|--------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Frekvencija u Hz | 50 |
|------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Duljina crijeva za dovod vode u m | 1,60 |
|-----------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Duljina crijeva za odvod vode u m | 1,50 |
|-----------------------------------|------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
|--------------------------------|---|

#### Isporučeni pribor

|           |   |
|-----------|---|
| 3 kapsule | • |
|-----------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| UltraPhase 1 + 2 | • |
|------------------|---|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase | • |
|--------------------------------------|---|

#### Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A -20 %\* | 9 kg | 1600 okr/min | Auto. dozira. | QuickPowerWash | Virus Hygiene




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm