

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -40 % | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516865810 / Materijal: 12717680 / Stari broj materijala: 11WE3801A

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Štedite još više energije sa A -40 %**
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta***
- Potpuno upravljanje Vašom perilicom rublja s Miele@home****

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** 40 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A.

*** Navedeno vrijedi za sve Miele perilice rublja koje omogućuju implementaciju procesa i parametara uređaja opisanih u sažetku izvješća o ispitivanju WL 1110/18.

**** Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



Izvedba	
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Zaslon	DirectSensor bij., 7-segmentni
Njega rublja	
Punjenje u kg	8,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	40%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	29
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	219
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Osvježavanje (para)	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -40 % | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516865810 / Materijal: 12717680 / Stari broj materijala: 11WE3801A

Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	93
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
Vaučer za Miele sredstvo za pranje	•

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A -40 % | 8 kg | 1400 okr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm