

K 7777 B

Ugradbeni hladnjak

s FlexiLight 2.0 i PerfectFresh Active – aktiv. ovlaživ. za najbolju svježinu.



- 5x duža svježina zahva. aktiv. ovlaživanju – PerfectFresh Active
- Individua. podesivo osvetljenje dna zahvaljujući FlexiLight 2.0
- Ravnomjer. raspodjela temp. u cijelom prost. za hlad. – DynaCool
- Individualno prilagodljivo podešavanje visine prečinaca u vratima
- Nema vidljivog kondenz. zahva. suhoj CleanSteel stražnjoj stjenki



EAN: 4002516895336 / Materijal: 12819500 / Stari broj materijala: 36777702EU1

Kategorija uređaja	
Hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Osvjetljenje zone za hlađenje	FlexiLight 2,0
Osvjetljenje ventilatora	•
Osvjetljenje sustava za održavanje svježine	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav za održavanje svježine	PerfectFresh Active
Aktivno osvetljenje gornje ladice	•
Precizno podešavanje unutarnjih vrata	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Da
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Brzo hlađenje	•
Broj temperaturnih zona	2
Šabat način rada	•
Party način rada	•
Holiday način rada	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Broj površina za odlaganje	7
od toga djeljivo (FlexiBoard)	1
od toga osvijetljeno	4
Kromirana polica za boce	•
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	3
Suha stražnja stjenka	CleanSteel
Broj policica za konzerve na vratima	3
Polica za boce na vratima	2
Polica u vratima	5
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	B
Godišnja potrošnja energije u kWh	79,57
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,21
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•

K 7777 B

Ugradbeni hladnjak

s FlexiLight 2.0 i PerfectFresh Active – aktiv. ovlaživ. za najbolju svježinu.



EAN: 4002516895336 / Materijal: 12819500 / Stari broj materijala: 36777702EU1

Optički alarm vrata

•


Tehnički podaci

Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1788
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	559
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	72,7
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	26
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	296
od toga PerfectFresh zona u l	98
Podrumski pretinac u l	296
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	296
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	29
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1200
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	2,2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Posuda za jaja	•
PerfectFresh kutija za razvrstavanje	•


K 7777 B

Ugradbeni hladnjak


s FlexiLight 2.0 i PerfectFresh Active – aktiv. ovlaživ. za najbolju svježinu.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)