

G 7040 SCi AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



- Najviši razred energetske učinkovitosti A – štedi energiju i čuva okoliš
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Više informacija i suvremeno umrežavanje kućanskih uređaja – Miele@home
- Sve potpuno suho – Miele AutoOpen sušenje
- Pranje svježom vodom – od ?? potrošnje vode u automatskom programu
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose



EAN: 4002516902362 / Materijal: 12843190 / Stari broj materijala: 21704057A

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά

Konstrukcija

Integrirana perilica posuđa

•

Perilica posuđa širine 60 cm

•

Dizajn

Boja upravljačke ploče

Plemeniti čelik s CleanSteel

Izvedba upravljačke ploče

Ravna up. ploča

Vrsta upravljanja

Tipke za odabir programa

Zaslon

Zaslon s 1 retkom teksta

Boja prikaza

bijela

MultiLingua

•

Komfor

Umrežavanje s Miele@home

•

Automatsko doziranje s PowerDisk

•

Prikaz preostalog vremena

•

Odgoda početka programa do 24 h

•

Kontrola funkcija

Zaslon

Odabir jezika na zaslonu

•

Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A–G)

A

Potrošnja vode u automatskom programu u l od

6,0

Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)

8,4

Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh

0,54

Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)

54

Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh

0,29

Trajanje Eco programa u minutama

230

Razred emisije buke

B

Emisija zvuka u dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower tehnologija

•

Dokazana higijena

•

Priključak na toplu vodu

•

Pola punjenja

•

Kvaliteta rezultata

Pranje svježom vodom

•

AutoOpen sušenje

•

SensorDry

•

Aktivno kondenzacijsko sušenje

•

BrilliantGlassCare

•

Programi pranja

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatski program

•

G 7040 SCi AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516902362 / Materijal: 12843190 / Stari broj materijala: 21704057A

ComfortWash 45°C	•
Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Blagi program	•
Posebno tihi program 39 dB(A)	•
Čišćenje uređaja	•
Ispiranje soli	•
Opcije pranja	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držač čaša	2
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	ExtraComfort
Broj kompleta za jelo	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	3,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0

G 7040 SCi AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



EAN: 4002516902362 / Materijal: 12843190 / Stari broj materijala: 21704057A

[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	8,0
---	-----

[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	17,0
---	------

Isporučeni pribor	
--------------------------	--


1 x PowerDisk	•
---------------	---

Vaučer za 6 x PowerDisk	•
-------------------------	---

G 7040 SCi AutoDos

Samostojeće perilice posuđa

s automat. doziranjem zahvaljujući AutoDos funkciji s integriranim PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)