

G 5851 SCVi Active Plus

Potpuno integrirana perilica posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



- Najviši razred energetske učinkovitosti A – štedi energiju i čuva okoliš
- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l potrošnje vode u automatskom programu
- Uštedite do 50 % struje pomoću Miele priključka na toplu vodu
- Fleksi. opre. košara, usklađeno s Vašom svakodnevn. – Comfort košare



EAN: 4002516903574 / Materijal: 12845760 / Stari broj materijala: 21585162D

Konstrukcija

- Potpuno integrirana perilica posuđa
- Perilica posuđa širine 60 cm

Dizajn

- Boja upravljačke ploče: Plemeniti čelik
- Izvedba upravljačke ploče: Potpuno integrirana up. ploča
- Vrsta upravljanja: Tipka za odabir programa
- Zaslon: Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
- Boja prikaza: bijela

Komfor

- Prikaz preostalog vremena
- Odgoda početka programa do 24 h
- Kontrola funkcija: Zaslon, akustično

Učinkovitost i održivost

- Razred energetske učinkovitosti (A–G): A
- Potrošnja vode u automatskom programu u l od: 6,0
- Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus): 8,2
- Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh: 0,54
- Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa): 54
- Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh: 0,30
- Trajanje Eco programa u minutama: 258
- Razred emisije buke: B
- Emisija zvuka u dB(A): 43
- EcoPower tehnologija
- Dokazana higijena
- Priključak na toplu vodu
- Pola punjenja

Kvaliteta rezultata

- Pranje svježom vodom
- AutoOpen sušenje
- BrilliantGlassCare

Programi pranja

- QuickPowerWash
- ECO
- Automatski program
- Intenzivni program 75°C
- Blagi program

Opcije pranja

- Express
- Posebno čisto
- Posebno suho

Dizajn košara

- Smještaj pribora za jelo: 3D MultiFlex ladica
- FlexCare polica za šalice: 1

G 5851 SCVi Active Plus

Potpuno integrirana perilica posuđa
za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.




EAN: 4002516903574 / Materijal: 12845760 / Stari broj materijala: 21585162D

Oprema košara	Comfort
Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	44,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	11,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	8,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	16,0
Isporučeni pribor	
1 × pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 3 pakiranja (po 60 komada) po posebnoj cijeni	•

G 5851 SCVi Active Plus

Potpuno integrirana perilica posuđa
za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)