

G 5811 SC Active Plus

Samostojeće perilice posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



- Najviši razred energetske učinkovitosti A – štedi energiju i čuva okoliš
- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l potrošnje vode u automatskom programu
- Uštedite do 50 % struje pomoću Miele priključka na toplu vodu
- Fleksi. opre. košara, usklađeno s Vašom svakodnev. – Comfort košare



EAN: 4002516903604 / Materijal: 12845790 / Stari broj materijala: 21581116D

Konstrukcija

Samostojeća perilica posuđa

Perilica posuđa širine 60 cm

Dizajn

Boja upravljačke ploče

Briljantno bijela

Izvedba upravljačke ploče

Ravna up. ploča

Vrsta upravljanja

Tipka za odabir programa

Zaslon

Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta

Boja prikaza

bijela

Komfor

Prikaz preostalog vremena

Odgoda početka programa do 24 h

Kontrola funkcija

Zaslon

Učinkovitost i održivost

Razred energetske učinkovitosti (A–G)

A

Potrošnja vode u automatskom programu u l od

6,0

Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)

8,2

Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh

0,54

Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)

54

Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh

0,30

Trajanje Eco programa u minutama

258

Razred emisije buke

B

Emisija zvuka u dB(A)

43

EcoPower tehnologija

Dokazana higijena

Priključak na toplu vodu

Polu punjenja

Kvaliteta rezultata

Pranje svježom vodom

AutoOpen sušenje

BrilliantGlassCare

Programi pranja

QuickPowerWash

ECO

Automatski program

Intenzivni program 75°C

Blagi program

Opcije pranja

Express

Posebno čisto

Posebno suho

Dizajn košara

Smještaj pribora za jelo

FlexCare polica za šalice

Oprema košara

3D MultiFlex ladica

1

Comfort

G 5811 SC Active Plus

Samostojeće perilice posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.




EAN: 4002516903604 / Materijal: 12845790 / Stari broj materijala: 21581116D

Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	845
Visina niše maksimalna u mm	880
Dubina niše u mm	600
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	845
Dubina uređaja u mm	600
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	119,5
Neto težina u kg	53,5
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Isporučeni pribor	
1 × pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 3 pakiranja (po 60 komada) po posebnoj cijeni	•

G 5811 SC Active Plus

Samostojeće perilice posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)