

G 5811 SCi Active Plus

Integrirana perilica posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



- Najviši razred energetske učinkovitosti A – štedi energiju i čuva okoliš
- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l potrošnje vode u automatskom programu
- Uštedite do 50 % struje pomoću Miele priključka na toplu vodu
- Fleksi. opre. košara, usklađeno s Vašom svakodnev. – Comfort košare



EAN: 4002516903888 / Materijal: 12845910 / Stari broj materijala: 21581157D

Konstrukcija	
Integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik s CleanSteel
Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta
Boja prikaza	bijela
Komfor	
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,2
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,54
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,30
Trajanje Eco programa u minutama	258
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	43
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Polu punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
Blagi program	•
Opcije pranja	
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	Comfort

G 5811 SCi Active Plus

Integrirana perilica posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.




EAN: 4002516903888 / Materijal: 12845910 / Stari broj materijala: 21581157D

Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	44,7
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	3,0
Maks. težina prednje ploče u kg	10,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	9,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	19,0
Isporučeni pribor	
1 × pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 3 pakiranja (po 60 komada) po posebnoj cijeni	•

G 5811 SCi Active Plus

Integrirana perilica posuđa

za optimalne rezultate sušenja zahvaljujući AutoOpen sušenju.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)