

KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro



- Hrana ostaje svježa do 5 puta duže – MasterFresh Pro
- Sve na vidiku u svakom trenutku – FoodView
- Svježe namirnice bez neugodnih mirisa – Longlife AirClean sustav
- Kockice leda za hladne napitke – IceMaker
- Praktično osvjetljenje s elegantnim LED diodama – BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914471 / Materijal: 12866610 / Stari broj materijala: 38384400D

Kategorija uređaja	
MasterCool (hladnjak XXL)	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Osvjetljenje	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
FoodView (kamere)	3
Sustav za održavanje svježine	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean sustav	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Broj ledomata s priključkom na dovod svježe vode	1
Ledomat s priključkom na dovod svježe vode	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad okov	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	M Touch Pro
Precizno podešavanje	Temp. hlađenja i zamrzavanja
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Da
Brzo hlađenje & AirClean	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•
Holiday način rada	•
Eco način rada	•
QuickIce	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla cijelom širinom	1
Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla pola širine	2
Broj VeggieBox ladica	1
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2

KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro




EAN: 4002516914471 / Materijal: 12866610 / Stari broj materijala: 38384400D

Polica za konzerve na vratima	2
Polica za boce na vratima	1
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj košara za zamrzavanje	3
od toga teleskopske vodilice	2
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	280,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,76
Sigurnost	
Staklene police sa zaštitom od prelijevanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	902
Maks. širina niše u mm	902
Min. visina niše u mm	2134
Maks. visina niše u mm	2134
Dubina niše u mm	610
Širina uređaja u mm	895
Visina uređaja u mm	2123
Dubina uređaja u mm	608
Težina u kg	234,2
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	47
Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg	14
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	382
od toga PerfectFresh zona u l	60
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	197
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	579
Vrijeme pohrane kod kvara u h	19
Snaga zamrzavanja u kg/24h	14,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	C
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	39
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	3000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	3,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
Lopatica za led	•


KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem


MasterFresh Pro | FoodView | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro




KFMC3642R + L, KFMC3844R + L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, installation (*Footnote) (drawing)




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready (installation drawing) (US)




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration (drawing)




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready (installation drawing) (US)




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, front view (*Footnote) (installation drawing) (US)




KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation (drawing)



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation (drawing)



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation (drawing)




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view (drawing) (US)

KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view
(installation drawing) (US)