

Triflex HX3

Baterijski usisavači

Velika usisna snaga | do 70 min rada | Prepoznavanje podne površine | HEPA



- Preuzimanje prašine >99.99%* za temeljito i higijensko dubinsko čišćenje
- Boost način rada: za brže čišćenje jako zaprljanih područja
- Vrijeme rada: do 70 minuta*** s VARTA litij-ionskom punjivom baterijom.
- Patentirani *** 3-u-1 dizajn uklj. značajku odlaganja za parkiranje
- HEPA filter: 99.999%**** filtracije izlaznog zraka za najčišći zrak u prostoriji
- FloorDetect: automatsko prepoznavanje podne površine i prilagodba snage rada
- Zaslon: prikazuje preostalo vrijeme i važne podatke za usisavanje bez stresa
- Twist2open: za higijensko i lako pražnjenje spremnika za prašinu
- Posebno razvijen i proizveden u Njemačkoj od strane Miele & Cie. KG

* Prilikom usisavanja prašine s tvrdih podova s pukotinama, postićemo > 100% usisavanja prašine na razini snage HI, mjereno prema IEC 62885-4:2024

** Vrijedi za stupanj snage MIN bez priključene električne četke Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99.999% prema IEC 62885-4:2020/HEPA u skladu s EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925668 / Materijal: 12887840 / Stari broj materijala: 41WDL031EU1

| | |
|---|--------------------------|
| Opće informacije | |
| Oznaka modela | Triflex HX3 |
| Kataloški broj proizvođača | 12887840 |
| EAN broj | 4002516925668 |
| Izvedba | |
| Baterijski usisavači | • |
| Linija proizvoda | Triflex HX3 |
| Izvedba motora | Digital Efficiency Motor |
| Tip proizvoda | SWDLO |
| Tip i dizajn uređaja | |
| Boja uređaja | Brilijantno bijela |
| Čišćenje | |
| Vortex tehnologija | • |
| Električna četka MultiFloor XXL SEB 430 | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Boost način rada | • |
| Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja | • |
| Zamjenjiva litij-ionska baterija | • |
| 3 u 1 dizajn | • |
| Sustav filtracije | |
| ComfortClean | • |
| Filter izlaznog zraka | HEPA Lifetime filter |
| Zapremnina posude za prašinu u l | 0,5 |
| Tehnički podaci | |
| Tip baterije | Litij-ion |
| Nazivni kapacitet baterije u mAh | 2500 |
| Glasnoća izražena u dB | 74,0 |
| Širina u mm | 260 |
| Visina u mm | 1297 |
| Dubina u mm | 280 |
| Težina u kg | 3,6 |
| Volt | 25,2 |
| Vrijeme rada na NISKOM stupnju PowerUnit solo | 70 |
| Vrijeme rada na LOW stupnju s električnim priborom | 38 |
| Vrijeme rada na VISOKOM stupnju s električnim priborom | 15 |
| Učinak po m ² | 160 |
| Vrijeme punjenja u min. | 240 |
| Isporučeni pribor | |
| MultiFloor XXL električna četka | • |
| Četkica za čišćenje | Ne |
| Zidni držač | • |
| Mrežni dio | • |