

## Triflex HX3 Aqua

### Baterijski usisavači

Velika usisna snaga | do 70 min rada | Prepoznavanje podne površine | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dubinsko pranje i osvjetljenje za 360° za vidljivu čistoću
- Preuzimanje prašine >99.99 %\* za temeljito i higijensko dubinsko čišćenje
- Boost način rada: za brže čišćenje jako zaprljanih područja
- Vrijeme rada: do 70 minuta\*\*\* s VARTA litij-ionskom punjivom baterijom.
- Patentirani \*\*\* 3-u-1 dizajn uklj. značajku odlaganja za parkiranje
- HEPA filter: 99.999 %\*\*\*\* filtracije izlaznog zraka za najčišći zrak u prostoriji
- FloorDetect: automatsko prepoznavanje podne površine i prilagodba snage rada
- BrilliantLight: posebno jako LED prednje svjetlo za maksimalno prepoznavanje prašine
- Zaslon: prikazuje preostalo vrijeme i važne podatke za usisavanje bez stresa
- Twist2open: za higijensko i lako pražnjenje spremnika za prašinu
- Posebno razvijen i proizveden u Njemačkoj od strane Miele & Cie. KG

\* Prilikom usisavanja prašine s tvrdih podova s pukotinama, postićemo > 100% usisavanja prašine na razini snage HI, mjereno prema IEC 62885-4:2024

\*\* Vrijedi za stupanj snage MIN bez priključene električne četke Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99.999% prema IEC 62885-4:2020/HEPA u skladu s EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925705 / Materijal: 12887880 / Stari broj materijala: 41WDL035EU1

<b>Opće informacije</b>	
Oznaka modela	Triflex HX3 Aqua
Kataloški broj proizvođača	12887880
EAN broj	4002516925705
<b>Izvedba</b>	
Baterijski usisavači	•
Linija proizvoda	Triflex HX3
Izvedba motora	Digital Efficiency Motor
Tip proizvoda	SWDLO
<b>Tip i dizajn uređaja</b>	
Boja uređaja	Opsidijan crna
<b>Čišćenje</b>	
Vortex tehnologija	•
MultiFloor XXL SEB 435 električna četka s BrilliantLight	•
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Boost način rada	•
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Zamjenjiva litij-ionska baterija	•
3 u 1 dizajn	•
<b>Sustav filtracije</b>	
ComfortClean	•
Filter izlaznog zraka	HEPA Lifetime filter
Zapremnina posude za prašinu u l	0,5
<b>Tehnički podaci</b>	
Tip baterije	Litij-ion
Nazivni kapacitet baterije u mAh	2500
Glasnoća izražena u dB	74,0
Širina u mm	260
Visina u mm	1297
Dubina u mm	280
Težina u kg	3,6
Volt	25,2
Vrijeme rada na NISKOM stupnju PowerUnit solo	70
Vrijeme rada na LOW stupnju s električnim priborom	38
Vrijeme rada na VISOKOM stupnju s električnim priborom	15
Učinak po m <sup>2</sup>	160
Vrijeme punjenja u min.	240
<b>Isporučeni pribor</b>	
Električna četka MultiFloor XXL s BrilliantLight	•
Četkica za čišćenje	Ne
Zidni držač	•
Mrežni dio	•
AquaTwister	•
UniversalPad	2
Univerzalno sredstvo za čišćenje (ml)	500