

Triflex HX3 Plus Aqua

Baterijski usisavači

Velika usisna snaga | do 140 min rada | Prepoznavanje podne površine | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dubinsko pranje i osvjetljenje za 360° za vidljivu čistoću
- Preuzimanje prašine >99.99 %* za temeljito i higijensko dubinsko čišćenje
- Boost način rada: za brže čišćenje jako zaprljanih područja
- Vrijeme rada: do 140 minuta*** s VARTA litij-ionskom punjivom baterijom.
- Patentirani *** 3-u-1 dizajn uklj. značajku odlaganja za parkiranje
- HEPA filter: 99.999 %**** filtracije izlaznog zraka za najčišći zrak u prostoriji
- FloorDetect: automatsko prepoznavanje podne površine i prilagodba snage rada
- BrilliantLight: posebno jako LED prednje svijetlo za maksimalno prepoznavanje prašine
- Zaslon: prikazuje preostalo vrijeme i važne podatke za usisavanje bez stresa
- Twist2open: za higijensko i lako pražnjenje spremnika za prašinu
- Posebno razvijen i proizveden u Njemačkoj od strane Miele & Cie. KG
- Premium set: uključuje Hardfloor Care pribor i dodatnu bateriju

* Prilikom usisavanja prašine s tvrdih podova s pukotinama, postizemo > 100% usisavanja prašine na razini snage HI, mjereno prema IEC 62885-4:2024

** Vrijedi za stupanj snage rada MIN bez priključene električne četke Multi Floor XXL i pri uporabi 2 baterije

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99.999 % prema IEC 62885-4:2020/HEPA u skladu s EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Materijal: 12887890 / Stari broj materijala: 41WDL036EU1

Opće informacije	
Oznaka modela	Triflex HX3 Plus Aqua
Kataloški broj proizvođača	12887890
EAN broj	4002516928614
Izvedba	
Baterijski usisavači	•
Linija proizvoda	Triflex HX3
Izvedba motora	Digital Efficiency Motor
Tip proizvoda	SWDLO
Tip i dizajn uređaja	
Boja	Opsidijan crna
Čišćenje	
Vortex tehnologija	•
Električna četka Multi Floor XXL SEB 435 s BrilliantLight	•
Komfor pri korištenju	
Sustav postavljanja usisavača u stankama tijekom usisavanja	•
Zamjenjiva litij-ionska baterija	•
Funkcija 3 u 1	•
Sustav filtracije	
ComfortClean	•
Filter izlaznog zraka	HEPA Lifetime filter
Zapremnina posude za prašinu u l	0,5
Tehnički podaci	
Tip baterije	Litij-ion
Nazivni kapacitet baterije u mAh	2500
Glasnoća izražena u dB	74,0
Širina u mm	260
Visina u mm	1297
Dubina u mm	280
Težina u kg	3,6
Volt	25,2
Vrijeme rada na MINstupnju PowerUnit solo	2 x 70
Vrijeme rada na MINstupnju s električnim priborom	2 x 38
Vrijeme rada na MAX stupnju s električnim priborom	2 x 15
Učinak po m ²	2 x 160
Vrijeme punjenja u min.	240
Isporučeni pribor	
Električna četka Multi Floor XXL s BrilliantLight	•
Četkica za čišćenje	Ne
Zidni držač	•
Mrežni dio	•
Dodatna baterija	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Univerzalno sredstvo za čišćenje (ml)	500