

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje



- Najtiši Miele TwoInOne uređaj – Silence motor
- Puno mjesta – 4 okrugle zone za kuhanje
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- Kompaktno uprav. putem linije s brojevima – ComfortSelect Plus
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav



EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 2672725D

Izvedba	
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
Načini rada	
Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	Mogućnost pregradnje
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Napa u ravnini površine	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 110-220
Maks. snaga u W	2300
Maks. Booster snaga u W	3000
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100-190
Maks. snaga u W	1400
Maks. Booster snaga u W	2100
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 110-220
Maks. snaga u W	2300
Maks. Booster snaga u W	3000
4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100-180
Maks. snaga u W	1400
Maks. Booster snaga u W	2100
Komfor pri korištenju	
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Boja indikatora	Žuto
Trajno prepoznavanje posuda	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje



EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D

Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
ECO motor	•
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	10
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	31,3
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	10
Silence motor	•
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
Odvod zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	205
Protok zraka, maks. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	533
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	606
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	606
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	41,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	68,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	28,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	68,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence
Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje

EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D

Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	54,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	54,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, mini. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	160
Protok zraka, maks. stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	475
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	510
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	46,0
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	70,0
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	33,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	55,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	57,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključavanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Broj faza	3
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	15
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,50
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	1,6
Neutralni vodič	Da

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje



EAN: 4002516943136 / Materijal: 12904790 / Stari broj materijala: 26727275D

Isporučeni pribor


Priključni kabel	Da
------------------	----

Filter za mirise s aktivnim ugljenom DKF 35-P	•
---	---


Plug&Play adapter	•
-------------------	---

KMDA 7272-1 FL Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom
sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7272-1 FL Silence


Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air





KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

KMDA 7272-1 FL Silence



Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom sa Silence motorom i 4 pojedinačne zone za kuhanje



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template

Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation