

KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



- 4 Zone za kuhanje uklj. 1 jako PowerFlex područje za kuhanje
- Precizno podešavanje putem SingleSlide središnjeg klizača uklj. umrežavanje
- Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući Booster stupnju
- Širine 620 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine


EAN: 4002516950943 / Materijal: 12911380 / Stari broj materijala: 26184621D

Opće informacije	
Oznaka modela	KM 8462 FL
Kataloški broj proizvođača	12911380
EAN broj	4002516950943
Marketinški razred	Gold
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	2
Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 120 – 230
Maks. snaga u W	2100
Maks. Booster snaga u W	3650
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 100-160
Maks. snaga u W	1400
Maks. Booster snaga u W	2200
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Straga lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 120 – 190
Maks. snaga u W	1850
Maks. Booster snaga u W	3000
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Desno
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SingleSlide
Boja indikatora	Žuta

KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



EAN: 4002516950943 / Materijal: 12911380 / Stari broj materijala: 26184621D

Trajno prepoznavanje posuda	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•

Učinkovitost i održivost

Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	10

Komfor pri održavanju

Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
--	---

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•

Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D) u mm	51 x 620 x 520
Dimenzije (Š x D) u mm	620 x 51 x 520
Dimenzije u mm (širina)	620
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	600/624 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	560 mm - 600 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	490 mm - 500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	600
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	10
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	624

KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



EAN: 4002516950943 / Materijal: 12911380 / Stari broj materijala: 26184621D

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 524

Ukupna priključna vrijednost u kW 7,36

Duljina električnog kabela u m 1,6

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60

Isporučeni pribor

Priključni kabel Da

