


KM 8595 FL

Neovisna indukcijska ploča

936 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



- 6 Zone za kuhanje uklj. 3 jaka PowerFlex polja za kuhanje
- Precizne postavke pomoću 6 MultiSlide klizača, uključujući inteligentno umrežavanje
- Priprem. za pomoć pri kuhanju i prženju sa M Sense posuđem – spremno za M Sense
- Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući Booster stupnju
- Širine 936 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine


EAN: 4002516951919 / Materijal: 12911500 / Stari broj materijala: 26185951D

Opće informacije	
Oznaka modela	KM 8595 FL
Kataloški broj proizvođača	12911500
EAN broj	4002516951919
Marketinški razred	Gold
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	6
Broj polja za kuhanje	3
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	6
Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 120 – 230
Maks. snaga u W	2100
Maks. Booster snaga u W	3650
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Lijevo
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	U sredini
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Desno
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	3400
Maks. Booster snaga u W	3650
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
M Sense ready	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	MultiSlide

KM 8595 FL

Neovisna indukcijska ploča

936 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



EAN: 4002516951919 / Materijal: 12911500 / Stari broj materijala: 26185951D

Boja indikatora	Žuta
Inteligentno prepoznavanje posuđa	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Pomoćni programi	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	10
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	51 x 936 x 520
Dimenzije (Š x D) u mm	936 x 51 x 520
Dimenzije u mm (širina)	936
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	916 mm x 500 mm
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	916/940 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	916 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	916
Unutarnja dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	16

KM 8595 FL

Neovisna indukcijska ploča

936 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



EAN: 4002516951919 / Materijal: 12911500 / Stari broj materijala: 26185951D

Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravni s radnom površinom 940

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravni s radnom površinom 524

Ukupna priključna vrijednost u kW 11,04

Duljina električnog kabela u m 1,6

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60


Isporučeni pribor

Priključni kabel Da


KM 8595 FL

Neovisna indukcijska ploča

936 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)