

KM 8575 FL

Neovisna indukcijska ploča

916 mm | Panorama dizajn | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



- 4 Zone za kuhanje uklj. 2 jaka PowerFlex polja za kuhanje
- Precizne postavke pomoću 6 MultiSlide klizača, uključujući inteligentno umrežavanje
- Priprem. za pomoć pri kuhanju i prženju sa M Sense posuđem – spremno za M Sense
- Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući Booster stupnju
- Širine 916 mm i panor. dizajnu za ugradnju u ravnini površine ili položenu ugradnju

EAN: 4002516951926 / Materijal: 12911510 / Stari broj materijala: 26185751D

Opće informacije	
Oznaka modela	KM 8575 FL
Kataloški broj proizvođača	12911510
EAN broj	4002516951926
Marketinški razred	Gold
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	Crna
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	4
Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 120 – 230
Maks. snaga u W	2100
Maks. Booster snaga u W	3650
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Lijevo
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	250x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Desno
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	250x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
M Sense ready	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	MultiSlide
Boja indikatora	Žuta
Inteligentno prepoznavanje posuda	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•

KM 8575 FL

Neovisna indukcijska ploča

916 mm | Panorama dizajn | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense




EAN: 4002516951926 / Materijal: 12911510 / Stari broj materijala: 26185751D

Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Pomoćni programi	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	10
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	51 x 916 x 408
Dimenzije (Š x D) u mm	916 x 51 x 408
Dimenzije u mm (širina)	916
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	408
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	896/920 x 388/412
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	886 mm - 896 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	386 mm - 388 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	896
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	388
Težina u kg	12
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	920
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	412
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,36
Duljina električnog kabela u m	1,6

KM 8575 FL

Neovisna indukcijska ploča

916 mm | Panorama dizajn | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



EAN: 4002516951926 / Materijal: 12911510 / Stari broj materijala: 26185751D

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60


Isporučeni pribor

Priključni kabel Da


KM 8575 FL

Neovisna indukcijska ploča

916 mm | Panorama dizajn | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense



KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)