


KM 8565 FL MattFinish
 Neovisna indukcijska ploča
 620 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense | MattFinish




- Otporna mat površina za profinjeni dizajn kuhinje – MattFinish
- 4 Zone za kuhanje uklj. 2 jaka PowerFlex polja za kuhanje
- Precizne postavke pomoću 4 MultiSlide klizača, uključujući inteligentno umrežavanje
- Priprem. za pomoć pri kuhanju i prženju sa M Sense posuđem – spremno za M Sense
- Širine 620 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine
- Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući Booster stupnju

EAN: 4002516951728 / Materijal: 12911530 / Stari broj materijala: 26185652D

Opće informacije	
Oznaka modela	KM 8565 FL MattFinish
Kataloški broj proizvođača	12911530
EAN broj	4002516951728
Marketinški razred	Gold
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	Mat crna
Površina otporna na ogrebotine	MattFinish
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	4
Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 120 – 230
Maks. snaga u W	2100
Maks. Booster snaga u W	3650
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Lijevo
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Desno
Vrsta	PowerFlex povezivanje
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	4200
Maks. Booster snaga u W	7360
Komfor pri korištenju	
U mrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
M Sense ready	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	MultiSlide
Boja indikatora	Žuta
Inteligentno prepoznavanje posuđa	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•

KM 8565 FL MattFinish
 Neovisna indukcijska ploča
 620 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense | MattFinish



EAN: 4002516951728 / Materijal: 12911530 / Stari broj materijala: 26185652D

Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Pomoćni programi	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	10
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	51 x 620 x 520
Dimenzije (Š x D) u mm	620 x 51 x 520
Dimenzije u mm (širina)	620
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	600 mm x 500 mm
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	600/624 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	600 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	600
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	10
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	624
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,36
Duljina električnog kabela u m	1,6

KM 8565 FL MattFinish

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | PowerFlex područja za kuhanje | Spremno za M Sense | MattFinish



EAN: 4002516951728 / Materijal: 12911530 / Stari broj materijala: 26185652D

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60

Isporučeni pribor

Priključni kabel Da

