

## KM 8885 FL Diamond&MSense

Neovisna indukcijska ploča

800 mm | Puna površina | Vaučer za M Sense posuđe | DiamondFinish | Light linija



- Ništa ne prekupi, ništa ne zagori – M Sense pos. za kuhanje (vaučer za poč. set)
- Indukcija pune površine s emocional. svjetlos. linijom za do 6 posuda za kuhanje
- Profinjena otpornost – DiamondFinish
- Precizne postavke pomoću 6 MultiSlide klizača, uključujući inteligentno umrežavanje
- Širine 800 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine
- Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući Booster stupnju

EAN: 4002516951865 / Materijal: 12911710 / Stari broj materijala: 26188851D

Opće informacije	
Oznaka modela	KM 8885 FL Diamond&MSense
Kataloški broj proizvođača	12911710
EAN broj	4002516951865
Marketinški razred	Diamond
Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	Grafitno crna
Površina otporna na ogrebotine	DiamondFinish
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Light linija	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	1
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	Može se odabrati po želji
Vrsta	Puna površina
Dimenzija u mm	740x380
Maks. snaga u W	2600
Maks. Booster snaga u W	3650
Komfor pri korištenju	
U mrežavanje s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
M Sense ready	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	MultiSlide
Boja indikatora	Bijela
Inteligentno prepoznavanje posuda	•
Profesionalni način rada	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Pomoćni programi	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3

KM 8885 FL Diamond&MSense

Neovisna indukcijska ploča

800 mm | Puna površina | Vaučer za M Sense posuđe | DiamondFinish | Light linija




EAN: 4002516951865 / Materijal: 12911710 / Stari broj materijala: 26188851D

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	10
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	10
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	66 x 800 x 520
Dimenzije (Š x D) u mm	800 x 66 x 520
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	66
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm	780 mm x 500 mm
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	780/804 x 500/524
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	66
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780 mm
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500 mm
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnja dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	24
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,00
Duljina električnog kabela u m	1,6
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Da
Vaučer za M Sense Starter set	•


KM 8885 FL Diamond&MSense

Neovisna indukcijska ploča

800 mm | Puna površina | Vaučer za M Sense posuđe | DiamondFinish | Light linija



KM8885FL Diamond&MSense, surface-mounted  
(\*Fußnote) Installation drawing



KM8885FL Diamond&MSense, flush (\*Fußnote)  
(Installation drawing)