

## TK740H WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja\*
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću

\* Tijekom faze razvoja serija sušilica rublja T1 / T2, Miele je ispitao modele i ključne komponente kroz 5000 ciklusa sušenja (= 5 ciklusa sušenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Ne daje se jamstvo na trajnost konačnih proizvoda. Više: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)



EAN: 4002517014637 / Materijal: 13058750 / Stari broj materijala: 12K740H1D

### Opće informacije

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Oznaka modela              | TK740H WP     |
| Kataloški broj proizvođača | 13058750      |
| EAN broj                   | 4002517014637 |
| Marketinški razred         | Platinum      |

### Izvedba

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Moguće postavljanje u stup | •      |
| Side-by-Side               | •      |
| Klizna                     | •      |
| Smjer otvaranja vrata      | Lijevo |

### Konstrukcija

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
|-------------------------------------|---|

### Dizajn

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Boja uređaja             | Lopoč bijela                              |
| Dizajn vrata             | Staklena vrata, platinum siva / rose gold |
| Boja okretnog regulatora | Platinum sivi / rose gold prsten          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Izvedba upravljačke ploče | Ravna             |
| Vrsta upravljanja         | Okretni regulator |
| Zaslon                    | ComfortSensor     |

### Rezultat sušenja

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Precizno sušenje PerfectDry                   | • |
| Sustav mirisa FragranceDos <sup>2</sup>       | • |
| Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
| HygieneDry                                    | • |

### Njega rublja

|               |   |
|---------------|---|
| SilenceDrum   | • |
| Punjenje u kg | 9 |

### Komfor pri korištenju

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Umrežavanje s Miele@home        | •   |
| Wash2Dry                        | •   |
| Odgoda početka programa do 24 h | •   |
| Prikaz preostalog vremena       | •   |
| Prikaz dnevnog vremena          | •   |
| Prikaz odvijanja programa       | Ne  |
| Osvjetljenje bubnja             | LED |
| Posuda za kondenzat             | •   |
| Integrirani odvod kondenzata    | •   |
| AddLoad                         | •   |

### Smart Extras

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Wash2Dry                        | • |
| AddProgrammes                   | • |
| MobileStart                     | • |
| Dijagnostika uz UI              | • |
| RemoteUpdate                    | • |
| Preporuka putem Push obavijesti | • |
| Integracija u pametan dom       | • |

TK740H WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517014637 / Materijal: 13058750 / Stari broj materijala: 12K740H1D

## Učinkovitost

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Razred popravljivosti (A–E)        | A |
| Procjena potrošnje                 | • |
| DryProtect                         | • |
| Izmjenjivač topline bez održavanja | • |
| DuraLife motor                     | • |

## Učinkovitost

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Razred energetske učinkovitosti (A–G)                                                        | A   |
| Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)                                                     | A   |
| Učinkovitost kondenzacije u %                                                                | 95  |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“ u kWh    | 79  |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW | 60  |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)                                           | A   |
| Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.                                     | 230 |

## Programi sušenja

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Automatski program        | • |
| Pamuk                     | • |
| ECO                       | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje         | • |
| Završna obrada vune       | • |
| Express                   | • |
| Traper                    | • |
| Outdoor                   | • |
| Impregnacija              | • |
| Sportska odjeća           | • |
| Hladno prozračivanje      | • |
| Toplo prozračivanje       | • |
| Program s košarom         | • |
| Ravnanje                  | • |
| Posteljina                | • |
| Košulje/Bluze             | • |
| PowerFresh                | • |
| Popluni/Deke              | • |
| DryFresh                  | • |

## Dodatne opcije kod sušenja

|                     |   |
|---------------------|---|
| Zaštita od gužvanja | • |
| Nježno sušenje plus | • |
| Zvučni signal       | • |
| SingleDry           | • |
| DryCare 40          | • |
| AddProgrammes       | • |
| Ušteda energije     | • |
| Predglačanje        | • |

## Kvaliteta

|              |   |
|--------------|---|
| Nježna rebra | • |
|--------------|---|

TK740H WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517014637 / Materijal: 13058750 / Stari broj materijala: 12K740H1D

## Sigurnost

PIN kôd

•

Prikaz „Isprazniti spremnik“

•

Prikaz „Očistiti filter“

•

Optičko sučelje

•

## Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina)

596

Dimenzije (V x Š x D) u mm

850 x 596 x 621

Dimenzije u mm (visina)

850

Dimenzije u mm (dubina)

621

Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm

1092

Težina u kg

55

Napon u V

220 - 240

Osigurač u A

10

Frekvencija u Hz

50

Ukupna priključna vrijednost u kW

0,80

Duljina električnog kabela u m

2

Duljina električnog kabela u m

2,0

Duljina električnog kabela u m

2

Hermetički zatvoreno

•

Vrsta sredstva za hlađenje

R290

Količina rashladnog sredstva u kg

0,14

Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO<sub>2</sub> e

3

Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO<sub>2</sub> e

0,45

Zamjena rasvjetnog tijela

Usluga

## Isporučeni pribor

Mirisni umetak

•

Vaučer za još jedan mirisni umetak

•

TK740H WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum

