

TS740I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C *
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću

* Nije prikladno za vunu ili svilu.



EAN: 4002517015320 / Materijal: 13058800 / Stari broj materijala: 12S740I1D

Opće informacije

Oznaka modela	TS740I WP
Kataloški broj proizvođača	13058800
EAN broj	4002517015320
Marketinški razred	Platinum

Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	Lijevo

Konstrukcija

Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
-------------------------------------	---

Dizajn

Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Staklena vrata, bijelo srebro / grafitno siva
Boja okretnog regulatora	Silver bijeli / grafitno sivi prsten
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 2 retka

Rezultat sušenja

Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
HygieneDry	•

Njega rublja

SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•

Smart Extras

Push obavijesti	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•

Smart Extras

MobileStart	•
Dijagnostika uz UI	•
RemoteUpdate	•

TS740I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517015320 / Materijal: 13058800 / Stari broj materijala: 12S740I1D

Integracija u pametan dom	•
Učinkovitost	
Razred popravljivosti (A–E)	A
Procjena potrošnje	•
DryProtect	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
DuraLife motor	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)	A
Učinkovitost kondenzacije u %	95
Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“ u kWh	79
Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW	60
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)	A
Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.	230
Programi sušenja	
Automatski program	•
Pamuk	•
ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Ravnanje	•
Posteljina	•
Košulje/Bluze	•
PowerFresh	•
Popluni/Deke	•
DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Ušteda energije	•
Predglačanje	•

TS740I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum




EAN: 4002517015320 / Materijal: 13058800 / Stari broj materijala: 12S740I1D

Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 621
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	621
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1092
Težina u kg	55
Napon u V	220 - 240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,80
Duljina električnog kabela u m	2
Duljina električnog kabela u m	2,0
Duljina električnog kabela u m	2
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,45
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TS740I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

