

TE717I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- S QuickPowerDry osušite svoje rublje za samo 49 minuta*
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Zahvaljujući WoolDry Vaši vuneni tekstili nježno se strojno suše

* Izvođenje programa varira ovisno o napunjenosti. Vrijeme izmjereno za 4 kg tekstila lakog održavanja s 30 % preostale vlage.



EAN: 4002517015757 / Materijal: 13059150 / Stari broj materijala: 12E717I1D

Opće informacije

Oznaka modela	TE717I WP
Kataloški broj proizvođača	13059150
EAN broj	4002517015757
Marketinški razred	Platinum

Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	Lijevo

Konstrukcija

Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
-------------------------------------	---

Dizajn

Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Staklena vrata, BlackEffect / ocean plava
Boja okretnog regulatora	Royal crni / ocean plavi prsten
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 2 retka

Rezultat sušenja

Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
HygieneDry	•

Njega rublja

SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•

Smart Extras

Push obavijesti	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•

Smart Extras

MobileStart	•
Dijagnostika uz UI	•

TE717I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517015757 / Materijal: 13059150 / Stari broj materijala: 12E717I1D

RemoteUpdate	•
Integracija u pametan dom	•
Učinkovitost	
Razred popravljivosti (A–E)	A
Procjena potrošnje	•
DryProtect	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•
DuraLife motor	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)	A
Učinkovitost kondenzacije u %	95
Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“ u kWh	91
Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW	61
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)	B
Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.	194
Programi sušenja	
Automatski program	•
Pamuk	•
ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Završna obrada vune	•
Vuna	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Ravnanje	•
Posteljina	•
Košulje/Bluze	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Popluni/Deke	•
DryFresh	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Nježno sušenje plus	•
Zvučni signal	•
Quick	•
SingleDry	•

TE717I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




EAN: 4002517015757 / Materijal: 13059150 / Stari broj materijala: 12E717I1D

DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Predglaćanje	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filter“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 644
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	644
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1115
Težina u kg	56
Napon u V	220 - 240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO ₂ e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO ₂ e	0,45
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TE717I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm