


WE770Q WPS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* I 10 kg I 1600 okr/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



EAN: 4002517015610 / Materijal: 13060250 / Stari broj materijala: 11E770Q2D

- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja*
- Štedite još više energije sa A -30 %**
- Uštedite do 40 % sredstva za pranje s TwinDos® zahv. automatskom doziranju***
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta****
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću

* Tijekom faze razvoja serije perilica rublja W1 / W2, Miele je ispitao modele i ključne komponente u 5000 punjenja rublja (= 5 punjenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Ne daje se jamstvo na trajnost konačnih proizvoda. Više: miele.com/20years

** 30 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A.

*** U usporedbi s ručnim doziranjem i na osnovi internih rezultata ispitivanja.

**** Navedeno se jednako odnosi na sve Miele perilice rublja koje mogu reproducirati postupak i tehničke parametre uređaja navedene u zaključku ispitnog izvješća WL 1110/18.




Opće informacije	
Oznaka modela	WE770Q WPS
Kataloški broj proizvođača	13060250
EAN broj	4002517015610
Marketinški razred	Platinum
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	Desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W2
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Staklena vrata, BlackEffect / ocean plava
Boja okretnog regulatora	Royal crni / ocean plavi prsten
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 2 retka
Učinkovitost čišćenja	
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
AddProgrammes	•
Njega rublja	
Punjenje u kg	10
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Razina napunjenosti	•
Asistent pri pranju rublja	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Preporuka putem Push obavijesti	•

WE770Q WPS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* | 10 kg | 1600 okr/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517015610 / Materijal: 13060250 / Stari broj materijala: 11E770Q2D

Integracija u pametan dom	•
Smart Extras	
MobileStart	•
Dijagnostika uz UI	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	30%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	36
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	47
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	239
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,00
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	15
Automatika količine FlexLoad	•
Procjena potrošnje	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Čišćenje uređaja	•
Samo ispiranje	•
ECO 40-60	•
Košulje/Bluze	•
PowerFresh	•

WE770Q WPS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* | 10 kg | 1600 okr/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517015610 / Materijal: 13060250 / Stari broj materijala: 11E770Q2D

Popluni/Deke	•
Zavjese	•
Nova odjeća	•
SmartMatic®	•
Samo predglačanje	•
Čišćenje bubnja	•
Posteljina	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Higijenski program Plus	•
Ušteda energije	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 621
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	621
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1092
Dubina uređaja bez vrata u mm	600
Težina u kg	89
Napon u V	220 - 240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10 - 2,40
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Isporučeni pribor	
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WE770Q WPS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem


A-30 %* | 10 kg | 1600 okr/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

