

WS770Q WCS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* I 10 kg I 1600 okr/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



EAN: 4002517015719 / Materijal: 13060260 / Stari broj materijala: 11S770Q1D

- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja*
- Štedite još više energije sa A -30 %**
- Uštedite do 40 % sredstva za pranje s TwinDos® zahv. automatskom doziranju***
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta****
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću

* Tijekom faze razvoja serije perilica rublja W1 / W2, Miele je ispitao modele i ključne komponente u 5000 punjenja rublja (= 5 punjenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Ne daje se jamstvo na trajnost konačnih proizvoda. Više: miele.com/20years

** 30 % štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A.

*** U usporedbi s ručnim doziranjem i na osnovi internih rezultata ispitivanja.

**** Navedeno se jednako odnosi na sve Miele perilice rublja koje mogu reproducirati postupak i tehničke parametre uređaja navedene u zaključku ispitnog izvješća WL 1110/18.



Opće informacije

Oznaka modela	WS770Q WCS
Kataloški broj proizvođača	13060260
EAN broj	4002517015719
Marketinški razred	Platinum

Izvedba

Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	Desno

Konstrukcija

Linija proizvoda	W2
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•

Centrifugiranje

Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•

Dizajn

Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Staklena vrata, bijelo srebro / grafitno siva
Boja okretnog regulatora	Silver bijeli / grafitno sivi prsten
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 2 retka

Učinkovitost čišćenja

Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
AddProgrammes	•

Njega rublja

Punjenje u kg	10
---------------	----

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•

Smart Extras

Razina napunjenosti	•
Asistent pri pranju rublja	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Preporuka putem Push obavijesti	•

WS770Q WCS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* | 10 kg | 1600 okr/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517015719 / Materijal: 13060260 / Stari broj materijala: 11S770Q1D

Integracija u pametan dom	•
Smart Extras	
MobileStart	•
Dijagnostika uz UI	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	A
Štedljivije od granične vrijednosti (52) razreda energetske učinkovitosti A	30%
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	36
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	47
Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja (A – G)	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (kod centrifugiranja; A – D)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom kod centrifugiranja u dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	239
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,50
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,00
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	15
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	15
Automatika količine FlexLoad	•
Procjena potrošnje	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Čišćenje uređaja	•
Samo ispiranje	•
ECO 40-60	•
Košulje/Bluze	•
PowerFresh	•

WS770Q WCS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* | 10 kg | 1600 okr/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517015719 / Materijal: 13060260 / Stari broj materijala: 11S770Q1D

Popluni/Deke	•
Zavjese	•
Nova odjeća	•
SmartMatic®	•
Samo predglačanje	•
Čišćenje bubnja	•
Posteljina	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
Higijenski program Plus	•
Ušteda energije	•
Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Watercontrol-System
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 621
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	621
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1092
Dubina uređaja bez vrata u mm	600
Težina u kg	89
Napon u V	220 - 240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10 - 2,40
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Isporučeni pribor	
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar

WS770Q WCS

W2 perilica rublja sa prednjim punjenjem

A-30 %* | 10 kg | 1600 okr/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

