

G 7281 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa

A -20 %* I 43 dB I Ladica za pribor za jelo I ExtraComfort košare I QuickPowerWash I AutoOpen



- Ispitano na radni vijek od 20 godina*
- Najviši razred energetske učinkovitosti A – štedi energiju i čuva okoliš
- Praktične s dobrim rez. i optimalne za Vašu svakodnevicu – ExtraComfort košare
- Naše čudo prostora – 3D MultiFlex ladica s više prostora za Vaš pribor za jelo
- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Sve potpuno suho – Miele AutoOpen sušenje

* Tijekom faze razvoja G 5000 i G 7000 serije perilica posuđa, Miele je modele i središnje komponente ispitao sa 5600° ciklusa pranja (= 280 ciklusa pranja godišnje u periodu od 20 godina), različitim programima. Više na: miele.com/20years



EAN: 4002517016808 / Materijal: 13094550 / Stari broj materijala: 21728162A

Opće informacije	
Oznaka modela	G 7281 SCVi
Kataloški broj proizvođača	13094550
EAN broj	4002517016808
Marketinški razred	Gold
Konstrukcija	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik.
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana upravljačka ploča
Vrsta upravljanja	Tipke za odabir programa
Zaslon	Zaslon s prikazom teksta u 1 retku
Boja prikaza	Bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Indikator rada	Optički i akustični
Odabir jezika na zaslonu	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklusa)	8,2
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,43
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	43
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,30
Trajanje Eco programa u minutama	388
Potrošnja električne energije s odgođenim početkom u W	0,30
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,30
Broj setova posuđa	14
Razred emisije buke	B
Emisija zvuka u dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•

G 7281 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa

A -20 %* | 43 dB | Ladica za pribor za jelo | ExtraComfort košare | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517016808 / Materijal: 13094550 / Stari broj materijala: 21728162A

BrilliantGlassCare

•

Programi pranja

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatski program

•

ComfortWash 45°C

•

Intenzivni program 75°C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55°C

•

Blagi program

•

Posebno tihi program 39 dB(A)

•

Čišćenje uređaja

•

Ispiranje soli

•

Opcije pranja

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Posebno čisto

•

Posebno suho

•

Dizajn košara

Smještaj pribora za jelo

3D MultiFlex ladica

FlexCare držač čaša

2

FlexCare polica za šalice

1

Oprema košara

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

Sigurnost

Waterproof sustav

•

Prikaz kontrole sita

•

Tehnički podaci

Širina niše minimalna u mm

600

Širina niše maksimalna u mm

600

Visina niše minimalna u mm

805

Visina niše maksimalna u mm

870

Dubina niše u mm

550

Širina uređaja u mm

598

Visina uređaja u mm

805

Dubina uređaja u mm

550

Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm

116,5

Neto težina u kg

48,0

Ukupna priključna vrijednost u kW

2,00

Napon u V

230

Osigurač u A

10

Broj faza

1

Standardna električna frekvencija

50

Dužina crijeva za dovod vode u m

150,00

Dužina crijeva za odvod vode u m

150,00

Duljina električnog kabela u m

1,70

G 7281 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa

A -20 %* I 43 dB I Ladica za pribor za jelo I ExtraComfort košare I QuickPowerWash I AutoOpen



EAN: 4002517016808 / Materijal: 13094550 / Stari broj materijala: 21728162A

Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	10,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	8,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	16,0

Isporučeni pribor

Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili
3 pakiranja (po 60 komada) po posebnoj cijeni

•

Raspoloživi jezici na zaslonu


Dostupni jezici na zaslonu putem MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7281 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa

A -20 %* I 43 dB I Ladica za pribor za jelo I ExtraComfort košare I QuickPowerWash I AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)