

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje | MattFinish



- Plemenita površina za jedinstveni dizajn kuhinje – MattFinish
- Više prostora na radnoj ploči uz model 2-u-1 širine 60 cm
- Uživajte u četiri velike zone za kuhanje, uključujući FlexZone zonu za veće posuđe
- Automatsko reguliranje stupnjeva ventilatora – Con@ctivity
- • Fleksibilna ugradnja – Plug&Play, vođeno kruženje zraka ili ventilirani sustav



EAN: 4002517034345 / Materijal: 13095140 / Stari broj materijala: 26D56493D

Opće informacije

Oznaka modela	KMDA 5649 FL MattFinish
Kataloški broj proizvođača	13095140
EAN broj	4002517034345
Marketinški razred	Silver

Izvedba

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom	•
---	---

Načini rada

Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom	DFK-xxxx,DUU 1500
Ne vođeno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•

Dizajn

Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravni s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	Mat crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Površina otporna na ogrebotine	MattFinish
Učinak protiv otisaka prstiju	•
Napa u ravni površine	•
Boja pokrovne rešetke	Crna
Boja filtra za masnoću	Plemeniti čelik

Oprema zona za kuhanje

Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4

PowerFlex zone za kuhanje

Broj	1
Vrsta	Flex zona za kuhanje
Snaga u W	2200/2300
Booster u W	2600/3000

1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 120-160
Maks. Booster snaga u W	1500
Maks. snaga u W	1200

2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Straga lijevo
Vrsta	Dvostruki prsten
Dimenzija u mm	Ø 140-210
Maks. Booster snaga u W	2600
Maks. snaga u W	2000

3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje

Položaj	Desno
Vrsta	Flex područje za kuhanje
Dimenzija u mm	210x380
Maks. Booster snaga u W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Materijal: 13095140 / Stari broj materijala: 26D56493D

Komfor pri korištenju

Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Digitalni prikaz razina snage	•
Boja indikatora	Žuta
Automatika zakuhanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Prikaz zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	48,7
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,3
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Potrošnja električne energije u umreženom stanju pripravnosti u W	2,0
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti u min	10
Vrijeme do automatskog prebacivanja u umreženo stanje pripravnosti u min	10
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B

Komfor pri održavanju

Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Zaštita kod brisanja	•
Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape	•

Odvod zraka

Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	230
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	495
Protok zraka, intenzivni stupanj (m³/h) prema EN 61591	635
Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	48
Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	66
Jačina zvuka na Booster stupnju (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	71
Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	35,0
Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	59,0

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Materijal: 13095140 / Stari broj materijala: 26D56493D

Zvučni tlak na intenzivnom stupnju (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 59,0

Kruženje zraka

Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591 230

Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591 490

Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591 490

Zvučna snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 55,0

Zvučna snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 71,0

Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 71,0

Zvučni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 43,0

Zvučni tlak, maks. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 59,0

Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 59,0

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje •

Funkcija zaključavanja •

Blokada uključivanja •

Zaštita od pregrijavanja •

Prikaz preostale topline •

Priključak za prozorske kontaktne sklopke •

Tehnički podaci

Dimenzije u mm (širina) 620

Dimenzije u mm (visina) 198

Dimenzije u mm (dubina) 520

Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 558 mm

Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 487 mm

Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 560

Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm 198

Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 490

Težina u kg 17

Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 624

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 524

Ukupna priključna vrijednost u kW 7,36

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50 - 60

Duljina električnog kabela u m 1,08

Isporučeni pribor


Priključni kabel •

Plug&Play adapter •


KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom


620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje | MattFinish




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim napom






620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air



Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

620 mm | Individualne zone za kuhanje i flex područje za kuhanje | MattFinish

