

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru
562 mm | ?? | ?? | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individualni dizajn kuhinje – potpuna integracija u 562 mm širine
- Jednostavno rukovanje s upravljanjem na dodir na pristupačnoj staklenoj ploči
- Intuitivno upravljanje rasvjetom s Tap2Light
- Pohranite 10 kg knjiga, začina, i više od toga na obje strane kuhinjske nape
- DynamicWhite – savršena harmonizacija boje temperature sa ostalim izvorima osvjjetljenja



EAN: 4002517043033 / Materijal: 13118930 / Stari broj materijala: 28G2650BD

Opće informacije

Oznaka modela	DAG 2650
Kataloški broj proizvođača	13118930
EAN broj	4002517043033
Marketinški razred	Silver

Izvedba

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru	•
--	---

Izvedba i dizajn

Boja	Opsidijan crna
------	----------------

Načini rada

Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUU 150, DUU 151
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 11-P

Komfor pri korištenju

Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Tipke na dodir	•
Upravljanje	Touch-on-glass upravljanje
Booster stupnjevi	1
Vrijeme rada 10 min.	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	53,7
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B

Sustav filtracije

Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
---	---

Osvjetljenje

Broj x W	1 x 4,8 W
Jačina osvjjetljenja u lx	200 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjjetljenja	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•

Ventilator

Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
-------------------------------------	---

Odvod zraka

Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591	235
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591	315
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591	420
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	710
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	48,0

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru

562 mm | ?? | ?? | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Materijal: 13118930 / Stari broj materijala: 28G2650BD

Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	60,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	72,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	34,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13	47,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	58,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591	200
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591	300
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591	440
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	600
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	70,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	77,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 μPa) u skladu sa EN 60704-2-13	56,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	63,0
Sigurnost	
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Dimenzija kućišta nape (Š × V × D) u mm	562 x 338 x 310
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	338
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	338
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	338
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	338
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	338
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	338
Širina kućišta nape u mm	562
Visina kućišta nape u mm	338
Neto težina u kg	11,2
Dubina kućišta nape u mm	310

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru

562 mm | ?? | ?? | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Materijal: 13118930 / Stari broj materijala: 28G2650BD

Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna visina iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalni sigurnosni razmak iznad plinske ploče (maks. 12.6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4.5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,27
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

DAG 2650

Integrirana napa sa staklenim zaslonom za paru

562 mm | ?? | ?? | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

