

KWT 6834 SGS

Samostojeći vinski hladnjak

s opcijama FlexiFrame i SommelierSet za savršenu pripremu užitka.



- Paralelno pohranjivanje vina odvojenim Temperaturnim zonama
- Nema mirisa u hladnjaku zahvaljujući Active AirClean filtrima
- Vaš hladnjak za vino savršeno se uklapa – s LED-osvjetljenjem
- Zaštita vina s UV filtrima sa zatamnjenom staklenom frontom
- Savršena priprema užitka uz SommelierSet




EAN: 4002516473374 / Materijal: 96242499 / Stari broj materijala: AT96242499

Kategorija uređaja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Samostojeći uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Dizajn	
Boja kućišta	Plemeniti čelik
Boja prednje strane	Tonirana stakl. vrata/letvica
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfort pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Potreban dodatni pribor	XKM 3100 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Broj drvenih rešetki	13
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	10
SommelierSet	•
Prezenter za boce	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Broj temperaturnih zona	3
Podesivi raspon temperature mini. u °C	5
Podesivi raspon temperature maks. u °C	20
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	205,50
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	700
Visina uređaja u mm	1920
Dubina uređaja u mm	746
Klimatski razred	SN-ST
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	178 boca
Vrijeme pohrane kod kvara u h	0
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	35
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1500
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Isporučeni pribor	
Active AirClean filtar	•


KWT 6834 SGS

Samostojeći vinski hladnjak


s opcijama FlexiFrame i SommelierSet za savršenu pripremu užitka.



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,
KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,
KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6833SG, KWT6832SGS,
KWT6834SGS (Installation drawings)