

## KWT 2672 ViS

MasterCool vinski hladnjak

za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.



- Praktična potpora pri otvaranju vrata zahvaljujući Push2open
- Posluživanje i uživanje u savršenstvu – uklju. SommelierSet
- Različita vina savršeno su temperirana – tri temperaturne zone
- Fleksibilno pohranjivanje većih boca za vino uz FlexiFrame
- Osvjetljen unutr. prostor zahvaljujući LED elem. – BrilliantLight



EAN: 4002516473091 / Materijal: 96242811 / Stari broj materijala: AT96242811

Opće informacije	
Oznaka modela	KWT 2672 ViS
Kataloški broj proizvođača	96242811
EAN broj	4002516473091
Kategorija uređaja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Osvjetljenje	BrilliantLight
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Koncept upravljanja	MasterSensor
Šabat način rada	•
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad okov	•
FlexiFrame	•
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	9
Materijal rešetki	Utičnica
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Upravljanje	
Broj temperaturnih zona	3
Podesivi raspon temperature mini. u °C	5
Podesivi raspon temperature maks. u °C	20
Učinkovitost	
Godišnja potrošnja energije u kWh	155,13
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,42
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	610
Maks. širina niše u mm	613
Min. visina niše u mm	2134
Maks. visina niše u mm	2164
Dubina niše u mm	629
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	603 x 2127 x 610
Širina uređaja u mm	603
Visina uređaja u mm	2127

KWT 2672 ViS  
MasterCool vinski hladnjak  
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.



EAN: 4002516473091 / Materijal: 96242811 / Stari broj materijala: AT96242811

Dubina uređaja u mm	610
Težina u kg	0,0
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	73
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	370
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	370
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	D
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	42
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	3000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	3,0

#### Raspoloživi jezici na zaslonu

Dostupni jezici na zaslonu putem MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?]  
 [?], [?][?][?][?], deutsch,  
 dansk, english, english  
 (AU), english (CA), english  
 (GB), english (US), eesti,  
 suomi, français, français  
 (CA), français (FR),  
 ελληνικά, italiano, [?][?]  
 [?], [?][?][?], hrvatski,  
 latviesu, lietuviu, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, portugûês, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar