

H 7464 BP

오븐

식품 온도 감지봉 및 LED 조명을 포함한 매끄러운 디자인.



- 센서 버튼이 있는 선명한 대형 텍스트 디스플레이 - 다이렉트센서
- 청소의 수고로움을 최소한으로 - 열분해 세척 장비 및 파이로핏 (PyroFit)
- 특히 가벼운 도우와 노릇하게 잘 구워진 겉면 - 수분 플러스
- 오래 익힘 방지 - 테이스트컨트롤
- 네트워크 활성화 WiFi 기기 - Miele@home

EAN: 4002516270027 / Material number: 11146340 / Old Material Number: 22746445ROK

일반 정보	
모델 식별 코드	H 7464 BP
제조사 제품 번호	11146340
EAN 번호	4002516270027
마케팅 클래스	Gold
설치 형태 및 디자인	
빌트인 오븐	•
색상	스테인리스 스틸 클린스틸
PureLine	•
편의 기능	
테이스트컨트롤	•
신속 가열	•
예열	•
온도감지봉	케이블 있음
보온	•
크리스피 기능	•
작동 모드	
팬 플러스	•
상하단 가열	•
수분 플러스	•
오토 로스팅과 수분 플러스	•
팬 플러스를 이용한 수분 플러스	•
강력 베이킹 기능이 있는 수분 플러스	•
상하단 가열모드에서 수분 플러스 사용	•
강력 베이킹	•
오토 로스팅	•
팬 그릴	•
그릴	•
하단 가열	•
해동	•
오토 프로그램	•
국가별 오토 프로그램	•
사용자 편의성	
Miele@home을 통한 네트워킹	•
디스플레이	다이렉트센서
소프트오픈	•
소프트클로즈	•
다중 언어	•
스팀분사 예약 설정가능	•
현재 시간 표시	•
시계 동기화	•
날짜 표시	•
남은 시간 알림	•
조리 시간 시작 설정 가능	•
조리 시간 종료 설정 가능	•
조리시간 설정 가능	•
실제 온도 표시	•
목표 온도 표시	•
설정 온도 알림 부저	•
권장 온도	•
사용자 프로그램	•
개별 설정	•

H 7464 BP

오븐

식품 온도 감지봉 및 LED 조명을 포함한 매끄러운 디자인.



EAN: 4002516270027 / Material number: 11146340 / Old Material Number: 22746445ROK

효율성	
자동 잔존열 활용	•
세척 편의성	
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	•
파이로틱 자동 세척	•
경첩 그릴 부속품	•
클린글라스도어	•
스팀 기술/급수	
스팀 생성 전력(kW)	1.10
급수통 용량(l)	0.3
수중 흡입용 흡입관	•
안전	
기기 냉각 시스템 및 터치 냉각 도어(터치 쿨 프론트)	•
안전 전원차단	•
시스템 잠금	•
열분해 세척 시 도어 잠금	•
센서버튼 잠금	•
기술 데이터	
오븐내부 용량(ℓ)	76
선반 층수	5
선반 층수 표기	•
오븐 조명	LED 스팟 1개
최소 설치 너비(mm)	560
최대 설치 너비(mm)	568
최소 설치 높이(mm)	590
최대 설치 높이(mm)	595
설치 깊이(mm)	550
무게 (kg)	47.0
총 소비전력(kW)	3.20
전압(V)	220
주파수(Hz)	60
퓨즈 정격(A)	16
단계 수	1
플러그 주전원 케이블	•
전원 케이블 길이(m)	1.50
제공하는 액세서리	
퍼펙트클린 베이킹 트레이	1
퍼펙트클린 마감 다용도 퍼펙트클린 베이킹 트레이 HUBB 71	1
열분해 베이킹, 로스팅 선반	1
플렉시클립 레일 선반 파이로핏(PyroFit)	1
유선 온도감지봉	1
탈착 가능한 파이로핏 측면 선반레일(한 쌍)	1

H 7464 BP

오븐

식품 온도 감지봉 및 LED 조명을 포함한 매끄러운 디자인.



EAN: 4002516270027 / Material number: 11146340 / Old Material Number: 22746445ROK

사용 가능한 디스플레이 언어


다중 언어를 통해 사용 가능한 디스플레이 언어

□□□□□□, 中文, 繁體中文, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικ□, italiano, 日本語, 한국어, hrvatski, bahasa malaysia, nederland, norsk, polski, portuguis, rom□n□, руски ѣ, svenska, srpski, sloven□ina, sloven□□ina, espa□ol, □e□tina, t□rk□e, укр а □ н с ь к а, magyar


H 7464 BP

오븐


식품 온도 감지봉 및 LED 조명을 포함한 매끄러운 디자인.




installation H7000 XL, installation drawing




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings