

## DGC 7840X

핸들 없는 컴팩트 콤비스팀오븐

스팀 요리, 제빵, 구이를 위한 온도감지봉 + 메뉴 요리.



- 근접 센서를 갖춘 대형 터치 디스플레이 - M 터치 + 움직임 반응
- 완벽한 요리 결과 - 듀얼스팀 기술
- 겉은 바삭하고 안은 촉촉함 - 콤비 조리
- Miele@home - 네트워크 활성화 WiFi 기기 + 믹스 앤 매치
- 간편한 세척 - 퍼펙트클린 스테인리스 스틸 오븐 내부

EAN: 4002516130864 / Material number: 11148340 / Old Material Number: 23784072ROK

| 일반 정보                 |               |
|-----------------------|---------------|
| 모델 식별 코드              | DGC 7840X     |
| 제조사 제품 번호             | 11148340      |
| EAN 번호                | 4002516130864 |
| 마케팅 클래스               | Diamond       |
| 설치 형태 및 디자인           |               |
| 색상                    | 그라파이트 그레이     |
| 콤비스팀오븐                | •             |
| PureLine              | •             |
| 편의 기능                 |               |
| 신속 가열                 | •             |
| 예열                    | •             |
| 외부 스팀 생성              | •             |
| 산소 센서                 | •             |
| 콤비 모드에서 별도로 습도 설정 가능  | •             |
| 맛이 섞이지 않게 전체 메뉴 요리 가능 | •             |
| 믹스 앤 매치               | •             |
| 개별적인 조정이 가능한 오토 프로그램  | •             |
| 보온                    | •             |
| 크리스피 기능               | •             |
| 작동 모드                 |               |
| 팬 플러스                 | •             |
| 상하단 가열                | •             |
| 스팀 조리                 | •             |
| 콤비 조리                 | •             |
| 팬 플러스를 이용한 콤비 조리      | •             |
| 상하단 가열을 이용한 콤비 조리     | •             |
| 대형 그릴을 이용한 콤비 조리      | •             |
| 수비드                   | •             |
| 강력 베이킹                | •             |
| 팬 그릴                  | •             |
| 그릴                    | •             |
| 그릴(소)                 | •             |
| 그릴 작동 모드              | •             |
| 상단 가열                 | •             |
| 하단 가열                 | •             |
| 케이크 플러스               | •             |
| 해동                    | •             |
| 수분을 이용한 로스팅           | •             |
| 재가열                   | •             |
| 그릇 데우기                | •             |
| 오토 프로그램               | •             |
| 국가별 오토 프로그램           | •             |
| 특수 기능                 | •             |
| 사용자 편의성               |               |
| Miele@home을 통한 네트워킹   | •             |
| 디스플레이                 | M 터치          |
| 움직임 반응 근접 센서          | •             |
| 소프트오픈                 | •             |
| 다중 언어                 | •             |
| My밀레                  | •             |
| 도움말 기능                | •             |

DGC 7840X

핸들 없는 컴팩트 콤비스팀오븐

스팀 요리, 제빵, 구이를 위한 온도감지봉 + 메뉴 요리.



EAN: 4002516130864 / Material number: 11148340 / Old Material Number: 23784072ROK

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 믹스 앤 매치 기능을 갖춘 모터작동 리프트업 컨트롤 패널         | •               |
| 분량과 관계없이 요리                             | •               |
| 최대 3개의 선반에서 동시에 스팀 요리 가능                | •               |
| 자동 메뉴 조리                                | •               |
| 프로그램 종료 시 스팀 감소                         | •               |
| 폴리포닉 신호음                                | •               |
| 타이머 기능                                  | •               |
| 현재 시간 표시                                | •               |
| 날짜 표시                                   | •               |
| 남은 시간 알림                                | •               |
| 조리 시간 시작 설정 가능                          | •               |
| 조리 시간 종료 설정 가능                          | •               |
| 조리시간 설정 가능                              | •               |
| 실제 온도 표시                                | •               |
| 목표 온도 표시                                | •               |
| 설정 온도 알림 부저                             | •               |
| 권장 온도                                   | •               |
| 사용자 프로그램                                | •               |
| 개별 설정                                   | •               |
| 세척 편의성                                  |                 |
| 스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리                     | •               |
| 리넨 구조 및 퍼펙트클린을 적용한 스테인리스 스틸 오븐 내부       | •               |
| 경첩 그릴 부속품                               | •               |
| 외부 스팀 형성기                               | •               |
| 응축수 증발용 바닥 히터                           | •               |
| 유지관리 프로그램                               | •               |
| 흡수 프로그램                                 | •               |
| 행굴 프로그램                                 | •               |
| 오븐 내부 건조 기능                             | •               |
| 빠른 탈착이 가능한 측면 선반 레일                     | •               |
| 탈착가능 스테인리스 스틸 측면 선반                     | •               |
| 물때 제거                                   | •               |
| 클린글라스도어                                 | •               |
| 스팀 기술/급수                                |                 |
| 듀얼스팀                                    | •               |
| 급수통 용량(l)                               | 1,4             |
| 소프트클로즈 기능을 갖춘 모터 작동 리프트업 제어 패널 후면의 응축수통 | •               |
| 배수 필터                                   | •               |
| 안전                                      |                 |
| 기기 냉각 시스템 및 터치 냉각 도어(터치 쿨 프론트)          | •               |
| 안전 전원차단                                 | •               |
| 시스템 잠금                                  | •               |
| 증기 냉각시스템                                | •               |
| 센서버튼 잠금                                 | •               |
| 기술 데이터                                  |                 |
| 오븐내부 용량(l)                              | 48              |
| 선반 층수                                   | 3               |
| 기기 치수(W x H x D)(mm)                    | 595 x 456 x 569 |
| 선반 층수 표기                                | •               |
| 도어 힌지                                   | 아래              |
| 오븐 조명                                   | 브릴리언트라이트        |

## DGC 7840X

핸들 없는 컴팩트 콤비스팀오븐

스팀 요리, 제빵, 구이를 위한 온도감지봉 + 메뉴 요리.




EAN: 4002516130864 / Material number: 11148340 / Old Material Number: 23784072ROK

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 오븐 모드 최저 온도(°C)                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 오븐 모드 최고 온도(°C)                   | 225                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 오븐 온도(°C)                         | 30-225                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 스팀 조리 모드 최저 온도(°C)                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 스팀 조리 모드 최고 온도(°C)                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 스팀오븐 온도(°C)                       | 40-100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 설치 공간 치수(W x H x D)(mm)           | 560-568 x 450-452 x 555                                                                                                                                                                                                                                               |
| 최소 설치 너비(mm)                      | 560                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 최대 설치 너비(mm)                      | 568                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 최소 설치 높이(mm)                      | 450                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 최대 설치 높이(mm)                      | 452                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 설치 깊이(mm)                         | 555                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기기 치수(W x H x D)(mm)              | 595 x 456 x 569                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 무게 (kg)                           | 38.7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 총 소비전력(kW)                        | 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 전압(V)                             | 220                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 주파수(Hz)                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 퓨즈 정격(A)                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 단계 수                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 플러그 주전원 케이블                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 전원공급전선 길이(m)                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 조명 교체                             | 고객 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 제공하는 액세서리                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 퍼펙트클린 마감 다용도 퍼펙트클린 베이킹 선반 HUBB 71 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 퍼펙트클린 마감 베이킹&로스팅 그릴 선반 HBBR 71    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 퍼펙트클린 플렉시클립 선반레일 HFC 71(한 쌍)      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 탈착 가능한 퍼펙트클린 측면 선반레일(한 쌍)         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 타공 스테인리스 스틸 조리 용기 개수              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 사용 가능한 디스플레이 언어                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 다중 언어를 통해 사용 가능한 디스플레이 언어         | □□□□□□, 中文, 繁體中文, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, 日本語, 한국어, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenščina, slovenščina, español, cehština, turekçe, українська, magyar |


## DGC 7840X

핸들 없는 컴팩트 콤비시스템오븐


스팀 요리, 제빵, 구이를 위한 온도감지봉 + 메뉴 요리.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing